



Технический паспорт для SINAMICS DRIVE-CLiQ
Data sheet for SINAMICS DRIVE-CLiQ

Номер артикула : 6SL3060-4AF10-0AA0
Article No. :



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Параметры электроподключения
Electrical data

Рабочее напряжение (DC) Operating voltage (DC)	24,0 В
Если питание 24 В поступает через DRIVE-CLiQ, необходим внешний источник питания 24 В External 24 V power supply required if 24 V supply via DRIVE-CLiQ	

Механические данные
Mechanical data

Степень защиты Degree of protection	IP20
Вид подключения Connection type	RJ45
Длина Length	1,45 м