

SIEMENS

Технический паспорт для SINAMICS V70

Data sheet for SINAMICS V70

Данные для заказа

MLFB-Ordering data

6SL3210-5DE16-0UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Условия окружающей среды / Ambient conditions

Вход / Input

Число фаз <i>Number of phases</i>	3 Переменный ток
Сетевое напряжение <i>Line voltage</i>	380 ... 480 В -15 % +10 %
Частота сети <i>Line frequency</i>	45 ... 66 Гц

Охлаждение <i>Cooling</i>	принудительное охлаждение через вентиляторы <i>Forced-air cooling via fan</i>
Высота места установки <i>Installation altitude</i>	1000 м
Расход охлаждающего воздуха <i>Cooling air requirement</i>	0,005 м³/с (0,177 фут³/с)

Выход / Output

Расчетная мощность <i>Rated power</i>	1,50 кВт
Номинальный ток (IN) <i>Rated current (IN)</i>	4,60 А
Выходной ток, макс. <i>Max. output current</i>	13,80 А

Температура окружающей среды / Ambient temperature

Рабочий режим <i>Operation</i>	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Подшипники <i>Storage</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Транспортировка <i>Transport</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Электронное управление подачей напряжения /

Напряжение питания <i>Power supply</i>	24 В ±10 %
---	------------

Относительная влажность воздуха / Relative humidity

Рабочий режим, макс. <i>Max. operation</i>	90 %
---	------

Общие технические характеристики / General tech. specifications

Стандарты/нормы / Standards

Мощность потерь <i>Power loss</i>	54,00 Вт
--------------------------------------	----------

Соответствие стандартам <i>Compliance with standards</i>	CE CE
---	----------

Соединения / Connections

Со стороны двигателя / Motor end

Сечение соединения <i>Conductor cross-section</i>	2,5 мм²
--	---------

Механические данные / Mechanical data

Степень защиты <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL открытый тип <i>IP20 / UL open type</i>
Типоразмер <i>Frame size</i>	FSB
Масса нетто <i>Net weight</i>	2,45 кг (5,40 фунта)
Ширина <i>Width</i>	100,0 мм (3,94 дюйма)
Высота <i>Height</i>	180,0 мм (7,09 дюйма)
Глубина <i>Depth</i>	200,0 мм (7,87 дюйма)