

SIEMENS

Технический паспорт для SINAMICS V70

Data sheet for SINAMICS V70

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-5DE17-8UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:
№ заказа Siemens / Order no.:
№ предложения / Offer no.:
Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:
Ком. № / Consignment no.:
Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data	Условия окружающей среды / Ambient conditions
------------------------------------	---

Вход / Input	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В -15 % +10 %
Частота сети Line frequency	45 ... 66 Гц

Выход / Output	
Расчетная мощность Rated power	1,75 кВт
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)	5,30 А
Выходной ток, макс. Max. output current	15,90 А

Электронное управление подачей напряжения /	
Напряжение питания Power supply	24 В ±10 %

Общие технические характеристики / General tech. specifications	
---	--

Мощность потерь Power loss	70,00 Вт
-------------------------------	----------

Соединения / Connections	
--------------------------	--

Со стороны двигателя / Motor end	
Сечение соединения Conductor cross-section	2,5 мм²

Механические данные / Mechanical data	
---------------------------------------	--

Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type
Типоразмер Frame size	FSB
Масса нетто Net weight	2,45 кг (5,40 фунта)
Ширина Width	100,0 мм (3,94 дюйма)
Высота Height	180,0 мм (7,09 дюйма)
Глубина Depth	200,0 мм (7,87 дюйма)

Охлаждение Cooling	принудительное охлаждение через вентиляторы Forced-air cooling via fan
Высота места установки Installation altitude	1000 м
Расход охлаждающего воздуха Cooling air requirement	0,005 м³/с (0,177 фут³/с)

Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Рабочий режим Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Подшипники Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Транспортировка Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Рабочий режим, макс. Max. operation	90 %

Стандарты/нормы / Standards	
-----------------------------	--

Соответствие стандартам Compliance with standards	CE CE
--	----------