

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE15-0UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data	
Вход / Input	
Число фаз <i>Number of phases</i>	3 Переменный ток
Сетевое напряжение <i>Line voltage</i>	380 ... 480 В +10 % -15 %
Частота сети <i>Line frequency</i>	45 ... 66 Гц
Выход / Output	
Расчетная мощность <i>Rated power</i>	5,00 кВт
Номинальный ток (IN) <i>Rated current (IN)</i>	12,60 А
Выходной ток, макс. <i>Max. output current</i>	37,80 А
Входы / выходы / Inputs / outputs	
Стандартные цифровые входы / Standard digital inputs	
Количество <i>Number</i>	10
Цифровые выходы / Digital outputs	
Количество <i>Number</i>	6
Аналоговые входы / Analog inputs	
Количество <i>Number</i>	2
Аналоговые выходы / Analog outputs	
Количество <i>Number</i>	2
Механические данные / Mechanical data	
Степень защиты <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL открытый тип <i>IP20 / UL open type</i>
Типоразмер <i>Frame size</i>	FSC
Масса нетто <i>Net weight</i>	5,65 кг
Ширина <i>Width</i>	140,0 мм
Высота <i>Height</i>	260,0 мм
Глубина <i>Depth</i>	240,0 мм

Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Охлаждение <i>Cooling</i>	Вентилятор <i>Fan</i>
Высота места установки <i>Installation altitude</i>	1000 м
Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Рабочий режим <i>Operation</i>	0 ... 45 °C
Подшипники <i>Storage</i>	-40 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Рабочий режим, макс. <i>Max. operation</i>	90 %
Стандарты/нормы / Standards	
Соответствие стандартам <i>Compliance with standards</i>	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) <i>CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)</i>
Коммуникация / Communication	
Коммуникация <i>Communication</i>	USS, Modbus RTU <i>USS, Modbus RTU</i>