

订购数据

MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE17-0UA0



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data	
输入 / Input	
相位数 Number of phases	3 AC
电源电压 Line voltage	380 ... 480 V +10 % -15 %
电源频率 Line frequency	45 ... 66 Hz
输出 / Output	
额定功率 Rated power	7.00 kW
额定电流 (IN) Rated current (IN)	13.20 A
最大输出电流 Max. output current	39.60 A
输入/输出 / Inputs / outputs	
数字量输入 - 标准 / Standard digital inputs	
数量 Number	10
数字量输出 / Digital outputs	
数量 Number	6
模拟量输入 / Analog inputs	
数量 Number	2
模拟量输出 / Analog outputs	
数量 Number	2
机械数据 / Mechanical data	
防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type
外形尺寸 Frame size	FSC
净重 Net weight	5.65 kg
宽度 Width	140.0 mm
高度 Height	260.0 mm
深度 Depth	240.0 mm

环境条件 / Ambient conditions	
冷却 Cooling	风扇 Fan
安装高度 Installation altitude	1000 米
环境温度 / Ambient temperature	
运行 Operation	0 ... 45 °C
存放温度 Storage	-40 ... 70 °C
相对空气湿度 / Relative humidity	
运行, 最大 Max. operation	90 %
标准 / Standards	
符合标准 Compliance with standards	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)
通讯 / Communication	
通讯 Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU