

订购数据

MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE12-0UA0



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data	
输入 / Input	
相位数 <i>Number of phases</i>	3 AC
电源电压 <i>Line voltage</i>	380 ... 480 V +10 % -15 %
电源频率 <i>Line frequency</i>	45 ... 66 Hz
输出 / Output	
额定功率 <i>Rated power</i>	2.50 kW
额定电流 (IN) <i>Rated current (IN)</i>	7.80 A
最大输出电流 <i>Max. output current</i>	23.40 A
输入/输出 / Inputs / outputs	
数字量输入 - 标准 / Standard digital inputs	
数量 <i>Number</i>	10
数字量输出 / Digital outputs	
数量 <i>Number</i>	6
模拟量输入 / Analog inputs	
数量 <i>Number</i>	2
模拟量输出 / Analog outputs	
数量 <i>Number</i>	2
机械数据 / Mechanical data	
防护等级 <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL 开放式 <i>IP20 / UL open type</i>
外形尺寸 <i>Frame size</i>	FSB
净重 <i>Net weight</i>	2.45 kg
宽度 <i>Width</i>	100.0 mm
高度 <i>Height</i>	180.0 mm
深度 <i>Depth</i>	220.0 mm

环境条件 / Ambient conditions	
冷却 <i>Cooling</i>	风扇 <i>Fan</i>
安装高度 <i>Installation altitude</i>	1000 米
环境温度 / Ambient temperature	
运行 <i>Operation</i>	0 ... 45 °C
存放温度 <i>Storage</i>	-40 ... 70 °C
相对空气湿度 / Relative humidity	
运行，最大 <i>Max. operation</i>	90 %
标准 / Standards	
符合标准 <i>Compliance with standards</i>	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) <i>CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)</i>
通讯 / Communication	
通讯 <i>Communication</i>	USS, Modbus RTU <i>USS, Modbus RTU</i>