



Figura simile / Figure similar

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di offerta / Offer no.:

Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:

N. di commessa / Consignment no.:

Progetto / Project:

Dati nominali / Rated data

Ingresso / Input

Numero di fasi Number of phases	3 AC
Tensione di rete Line voltage	380 ... 480 V +10 % -15 %
Frequenza di rete Line frequency	45 ... 66 Hz

Uscita / Output

Potenza nominale Rated power	2,50 kW
Corrente nominale (IN) Rated current (IN)	7,80 A
Corrente di uscita, max. Max. output current	23,40 A

Ingressi / uscite / Inputs / outputs

Ingressi digitali standard / Standard digital inputs

Numero Number	10
-------------------------	----

Uscite digitali / Digital outputs

Numero Number	6
-------------------------	---

Ingressi analogici / Analog inputs

Numero Number	2
-------------------------	---

Uscite analogiche / Analog outputs

Numero Number	2
-------------------------	---

Dati meccanici / Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva Frame size	FSB
Peso netto Net weight	2,45 kg
Larghezza Width	100,0 mm
Altezza Height	180,0 mm
Profondità Depth	220,0 mm

Condizioni ambientali / Ambient conditions

Raffreddamento Cooling	Ventilatore Fan
----------------------------------	--------------------

Altitudine di installazione Installation altitude	1000 m
---	--------

Temperatura ambiente / Ambient temperature

Esercizio Operation	0 ... 45 °C
-------------------------------	-------------

Immagazzinaggio Storage	-40 ... 70 °C
-----------------------------------	---------------

Umidità relativa / Relative humidity

Esercizio max. Max. operation	90 %
---	------

Norme / Standards

Conformità alle norme Compliance with standards	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)
---	---

Comunicazione / Communication

Comunicazione Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU
---------------------------------------	------------------------------------