

订购数据

MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE12-0UF0



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data		环境条件 / Ambient conditions	
输入 / Input		冷却 Cooling	风扇 Fan
相位数 Number of phases	3 AC	安装高度 Installation altitude	1000 米
电源电压 Line voltage	380 ... 480 V +10 % -15 %	环境温度 / Ambient temperature	
电源频率 Line frequency	45 ... 66 Hz	运行 Operation	0 ... 45 °C
输出 / Output		存放温度 Storage	-40 ... 70 °C
额定功率 Rated power	2.50 kW	相对空气湿度 / Relative humidity	
额定电流 (IN) Rated current (IN)	7.80 A	运行, 最大 Max. operation	90 %
最大输出电流 Max. output current	23.40 A		
标准 / Standards			
符合标准 Compliance with standards		CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)	
通讯 / Communication			
通讯 Communication		PROFINET PROFINET	
机械数据 / Mechanical data			
防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type		
外形尺寸 Frame size	FSB		
净重 Net weight	2.45 kg		
宽度 Width	100.0 mm		
高度 Height	180.0 mm		
深度 Depth	220.0 mm		