

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE13-5UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Условия окружающей среды / Ambient conditions

Вход / Input	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В +10 % -15 %
Частота сети Line frequency	45 ... 66 Гц

Выход / Output	
Расчетная мощность Rated power	3,50 кВт
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)	11,00 А
Выходной ток, макс. Max. output current	33,00 А

Входы / выходы / Inputs / outputs

Стандартные цифровые входы / Standard digital inputs	
Количество Number	10

Цифровые выходы / Digital outputs	
Количество Number	6

Аналоговые входы / Analog inputs	
Количество Number	2

Аналоговые выходы / Analog outputs	
Количество Number	2

Механические данные / Mechanical data

Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type
Типоразмер Frame size	FSC
Масса нетто Net weight	5,65 кг
Ширина Width	140,0 мм
Высота Height	260,0 мм
Глубина Depth	240,0 мм

Охлаждение Cooling	Вентилятор Fan
Высота места установки Installation altitude	1000 м

Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Рабочий режим Operation	0 ... 45 °C
Подшипники Storage	-40 ... 70 °C

Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Рабочий режим, макс. Max. operation	90 %

Стандарты/нормы / Standards

Соответствие стандартам Compliance with standards	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)
--	--

Коммуникация / Communication

Коммуникация Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU
-------------------------------	------------------------------------