

订购数据

MLFB-Ordering data

6SL3211-0AB15-5UB1



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data		环境条件 / Ambient conditions	
输入 / Input		安装高度 Installation altitude	1000 米
相位数 Number of phases	1 AC	环境温度 / Ambient temperature	
电源电压 Line voltage	200 ... 240 V ±10 %	运行 Operation	-10 ... 40 °C
电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz	存放温度 Storage	-40 ... 70 °C
额定电流 Rated current	7.70 A	相对空气湿度 / Relative humidity	
输出 / Output		运行，最大 Max. operation	95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted
相位数 Number of phases	3 AC	闭环控制方式 / Closed-loop control techniques	
额定功率 Rated power	0.55 kW	V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable	是 Yes
额定电流 (IN) Rated current (IN)	3.20 A	标准 / Standards	
脉冲频率 Pulse frequency	8 kHz	符合标准 Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)
V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz	CE 标志 CE marking	低压准则 2006/95/EC Low-voltage directive 2006/95/EC
根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production		输入/输出 / Inputs / outputs	
通用技术参数 / General tech. specifications		数字量输入 / Digital inputs	
偏移角 cos φ Offset factor cos φ	0.95	数量 Number	3
通讯 / Communication		数字量输出 / Digital outputs	
通讯 Communication	RS485 RS485	数量 Number	1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)
机械数据 / Mechanical data			
防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type		
外形尺寸 Frame size	FSA		
净重 Net weight	0.80 kg		
宽度 Width	90.0 mm		
高度 Height	150.0 mm		
深度 Depth	131.0 mm		