



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data	环境条件 / Ambient conditions
输入 / Input	安装高度 Installation altitude1000 米
相位数 Number of phases1 AC	环境温度 / Ambient temperature
电源电压 Line voltage200 ... 240 V ±10 %	运行 Operation-10 ... 40 °C
电源频率 Line frequency47 ... 63 Hz	存放温度 Storage-40 ... 70 °C
额定电流 Rated current35.60 A	相对空气湿度 / Relative humidity
输出 / Output	运行，最大 Max. operation95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted
相位数 Number of phases3 AC	闭环控制方式 / Closed-loop control techniques
额定功率 Rated power3.00 kW	V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable是 Yes
额定电流 (IN) Rated current (IN)13.60 A	标准 / Standards
脉冲频率 Pulse frequency8 kHz	符合标准 Compliance with standardsUL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)
V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control0 ... 650 Hz	CE 标志 CE marking低压准则 2006/95/EC Low-voltage directive 2006/95/EC
根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production	
通用技术参数 / General tech. specifications	输入/输出 / Inputs / outputs
偏移角 cos φ Offset factor cos φ0.95	数字量输入 / Digital inputs
通讯 / Communication	数量 Number3
通讯 CommunicationRS485 RS485	
机械数据 / Mechanical data	数字量输出 / Digital outputs
防护等级 Degree of protectionIP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type	数量 Number1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)
外形尺寸 Frame sizeFSC	
净重 Net weight2.20 kg	
宽度 Width184.0 mm	
高度 Height181.0 mm	
深度 Depth152.0 mm	