

Braking Module 数据表
Data sheet for Braking Module

订货号 : 6SL3300-1AF31-3AA0
Article No. :

图像类似
Figure similar

客户订单号 :
Client order no. :
西门子订单号 :
Order no. :
报价号 :
Offer no. :
注释 :
Remarks :

物品号 :
Item no. :
托运号 :
Consignment no. :
项目 :
Project :

额定数据 Rated data	
额定功率 P _{DB} Rated power P _{DB}	25.00 kW
最大额定功率 Rated power, max.	125.00 kW
使用领域 Activation threshold	967 V (841 V)
通过 DIP 开关设置 adjustable via DIP switch	

通用技术数据 General technical specifications	
直流母线电压 DC link voltage	DC 675 ... 900 V

机械数据 Mechanical data	
净重 Net weight	3.6 kg (7.94 lb)

数字量输入 Digital inputs	
数量 Number	1
电压 Voltage	24 V
低电平 Low level	-3 V ... 5 V
高电平 High level	15 V ... 30 V

DC 24 V 时的电流消耗, 典型值
Power consumption at 24 V DC, typ.

10 mA

数字量输出 Digital outputs	
数量 Number	1
电压 Voltage	DC 24 V
每个数字量输出的负载电流, 最大 Load current per digital output, max.	500 mA

接口 Connections	
-------------------	--

数字量输入 Digital inputs	
连接横截面, 最大 Connection cross-section, max.	1.5 mm² (16 AWG)

数字量输出 Digital outputs	
连接横截面, 最大 Connection cross-section, max.	1.5 mm² (16 AWG)

PE 端子 PE connection	
在外壳上执行 Version on housing	M8 螺帽 M8 nut

制动电阻 BrakeResistor	
连接横截面, 最大 Connection cross-section, max.	35.0 mm² (2 AWG)