

Технический паспорт для Сетевой фильтр
Data sheet for Line filter

Номер артикула : 6SL3760-0MR00-0AA0
Article No. :

Иллюстрация аналогичная
Figure similar

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Номинальные параметры
Rated data

Механические данные
Mechanical data

Вход Input	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В

Степень защиты Degree of protection	IP00 IP00
Масса нетто Net weight	25,00 кг (55,10 фунта)

Выход Output	
Номинальный ток Rated current	1 200,0 А

Размеры
Dimensions

Ширина Width	425,0 мм (16,70 дюйма)
Высота Height	265,0 мм (10,40 дюйма)
Глубина Depth	148,0 мм (5,83 дюйма)

Общие технические характеристики
General technical specifications

Мощность потерь Power loss	0,106 кВт
-------------------------------	-----------