



Figura similar
Figure similar

Referencia : 1FK2104-6AF00-0MA0
Article No. :

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos básicos del motor Basic motor data	
Tipo de motor Motor type	Motor síncrono excitado por imanes permanentes, Refrigeración natural, IP64 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP64
Tipo motor Motor type	High Dynamic
Par a rotor parado Static torque	3,20 Nm
Intensidad a rotor parado Static current	3,0 A
Par máximo Maximum torque	10,00 Nm
Intensidad máxima Maximum current	10,9 A
Velocidad máxima Maximum speed	7.200 r/min
Momento de inercia del rotor Rotor moment of inertia	0,7600 kgcm²
Peso Weight	3,4 kg

Datos asignados Rated data	
SINAMICS S210, 3AC 400V SINAMICS S210, 3AC 400V	
Velocidad nominal Rated speed	3.000 r/min
Par asignado Rated torque	3,20 Nm
Corriente asignada Rated current	3,0 A
Potencia asignada Rated power	1,00 kW

Sistema de encoder Encoder system	
Sistema de encoder Encoder system	Encóder AM22DQC: absoluto 22 bits + 12 bits multivuelta Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit multiturn

Conexión del motor Motor connection	
Tipo de conexión Connection type	OCC para S210 OCC for S210
Tamaño de conector Connector size	M17

Datos mecánicos Mechanical data	
Forma constructiva según Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	Nivel A Grade A
Altura de eje Shaft height	40
Tamaño de brida (AB) Flange size (AB)	80 mm
Borde de centrado (N) Centering ring (N)	70 mm
Agujeros en círculo (M) Hole circle (M)	90 mm
Orificio de atornillado (S) Screw-on hole (S)	6,5 mm
Longitud constructiva (LB) Overall length (LB)	144 mm
Diámetro del eje (D) Diameter of shaft (D)	19 mm
Longitud del eje (E) Length of shaft (E)	40 mm
Longitud diagonal de la brida (P) Length of flange diagonal (P)	105 mm
Extremo de eje Shaft end	Eje liso Plain shaft

Color de la caja
Color of the housing

Estándar (Antracita, similar a RAL 7016)
Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)

