

Hoja de medición y de datos SIMOTICS S-1FL6

Data sheet for SIMOTICS S-1FL6

Referencia : 1FL6044-1AF61-2AA1

Article No. :



Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos de configuración

Engineering data

Velocidad nominal Rated speed	3,000 r/min
Par asignado (100 K) Rated torque (100 K)	2,39 Nm
Corriente asignada Rated current	2,1 A
Potencia asignada Rated power	0,75 kW / 1,02 hp
Velocidad de giro máx. Max. speed	4,000 r/min
Par máx. Maximum torque	7,20 Nm
Corriente máx. Max. current	6.3 A
Par a rotor parado Static torque	3,50 Nm
Momento de inercia Moment of inertia	5,200 kgcm²

Constantes físicas

Physical constants

Constante de par Torque constant	1,20 Nm/A
Clase de temperatura Thermal class	B (130 °C)
Peso neto Net weight	5,20 kg

Condiciones ambientales

Ambient conditions

Temperatura ambiente Ambient temperature	
Funcionamiento Operation	0 ... 40 °C
Humedad relativa Relative humidity	
Funcionamiento máx. Max. operation	90 % HR máxima (sin condensación a 30 °C) 90 % RH maximum (no condensation at 30 °C)

Normas

Standards

Conformidad con normas Compliance with standards	CE, EAC
---	---------

Datos mecánicos

Mechanical data

Tipo de motor Motor type	High Inertia High Inertia
Tipo de motor Motor type	Motor síncrono excitado por imanes permanentes Permanent-magnet synchronous motor
Altura de eje Shaft height	45
Sistema de encoder Encoder system	Encóder incremental TTL, 2500 S/R (13 bits) Incremental encoder TTL, 2500 S/R (13 bit)
Refrigeración Cooling	Refrigeración natural Natural cooling
Extremo de eje Shaft end	Chaveta Feather key
Tolerancia de concentricidad Radial runout tolerance	Clase N Class N
Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	Nivel A Grade A
Grado de protección Degree of protection	IP65
Forma constructiva según Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Tipo de conexión Connection type	Conector acodado con salida de cable flexible (girable) Angular connector (rotatable)