

SIMOTICS S-1FL6 数据表
Data sheet for SIMOTICS S-1FL6

订货号：1FL6061-1AC61-0LB1
Article No. :

客户订单号：
Client order no. :
西门子订单号：
Order no. :
报价号：
Offer no. :
注释：
Remarks :

物品号：
Item no. :
托运号：
Consignment no. :
项目：
Project :



图像类似
Figure similar

选型数据
Engineering data

额定转速 Rated speed	2,000 rpm
额定扭矩 (100 K) Rated torque (100 K)	3.58 Nm
额定电流 Rated current	2.5 A
额定功率 Rated power	0.75 kW / 1.02 hp
最大转速 Max. speed	3,000 rpm
最大扭矩 Maximum torque	10.70 Nm
最大电流 Max. current	7.5 A
静态扭矩 Static torque	4.00 Nm
转动惯量 Moment of inertia	9.100 kgcm²

物理常量
Physical constants

扭矩常量 Torque constant	1.50 Nm/A
热等级 Thermal class	B (130 °C)
净重 Net weight	8.30 kg

环境条件
Ambient conditions

环境温度 Ambient temperature	
运行 Operation	0 ... 40 °C
相对空气湿度 Relative humidity	
运行, 最大 Max. operation	90 % 最大 RH (30 °C 时无凝露) 90 % RH maximum (no condensation at 30 °C)

标准
Standards

符合标准 Compliance with standards	CE, EAC
-----------------------------------	---------

机械数据
Mechanical data

电机类型 Motor type	高惯量 High Inertia
电机类型 Motor type	永磁同步电机 Permanent-magnet synchronous motor
轴高 Shaft height	65
编码器系统 Encoder system	绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈 Absolute encoder 20 bit + 12 bit multi-turn
冷却 Cooling	自冷却 Natural cooling
轴端 Shaft end	带键轴 Feather key
圆跳公差 Radial runout tolerance	类别 N Class N
振动值等级 Vibration severity grade	等级 A Grade A
防护等级 Degree of protection	IP65
结构型式, 根据代码 I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
连接类型 Connection type	电缆输出方向固定的直型接头 Straight connector (fixed cable outlet direction)

抱闸
Holding brake

支撑力矩 M _{4Br} Holding torque M _{4Br}	12.00 Nm
额定电压 Rated voltage	24 V DC 10 %
开启时间 Opening time	180 ms
闭合时间 Closing time	60 ms
额定电流 Rated current	1.50 A