



Image semblable
Figure similar

N° d'article : 1FK2102-0AG00-1MA0
Article No. :

Numéro de commande client :
Client order no. :
Numéro de commande :
Order no. :
Numéro d'offre :
Offer no. :
Remarque :
Remarks :

N° Position :
Item no. :
Numéro de soumission :
Consignment no. :
Projet :
Project :

Données de base du moteur

Basic motor data

Type de moteur Motor type	Moteur synchrone à aimants permanents, Refroidissement naturel, IP64 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP64
Type de moteur Motor type	High Dynamic
Couple à l'arrêt Static torque	0,16 Nm
Courant à l'arrêt Static current	0,8 A
Couple maximal Maximum torque	0,56 Nm
Courant maximal Maximum current	3,1 A
Vitesse maximale Maximum speed	8 000 1/min
Moment d'inertie du rotor Rotor moment of inertia	0,0245 kgcm ²
Poids Weight	0,5 kg

Caractéristiques assignées

Rated data

SINAMICS S210, 1ph. 230 V
SINAMICS S210, 1AC 230V

Vitesse assignée Rated speed	3 000 1/min
Couple assigné Rated torque	0,16 Nm
Courant assigné Rated current	0,8 A
Tension assignée Rated power	0,05 kW

Système de mesure

Encoder system

Système de mesure Encoder system	Encoder AM22DQC : codeur absolu 22 bit + 12 bit multiturn Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit multiturn
-------------------------------------	--

Raccordement du moteur

Motor connection

Type de raccordement Connection type	OCC pour S210 OCC for S210
Taille de connecteur Connector size	M12

Caractéristiques mécaniques

Mechanical data

Forme des machines selon Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Niveau d'intensité vibratoire Vibration severity grade	Niveau A Grade A
Hauteur d'axe Shaft height	20
Taille de bride (AB) Flange size (AB)	40 mm
Bord de centrage (N) Centering ring (N)	30 mm
Cercle de trous (M) Hole circle (M)	46 mm
Trou pour fixation par vis (S) Screw-on hole (S)	4,5 mm
Longueur de construction (LB) Overall length (LB)	90 mm
Diamètre de l'arbre (D) Diameter of shaft (D)	8 mm
Longueur de l'arbre (E) Length of shaft (E)	25 mm
Diagonale de la bride (P) Length of flange diagonal (P)	54 mm
Bout de l'arbre Shaft end	Clavette Fitted key
Couleur du boîtier Color of the housing	Standard (Anthracite, équivalent RAL 7016) Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)

