

N° d'articolo : 1FK2103-4AG00-2MA0

Article No. :

N. d'ordine del cliente :

Client order no. :

N. d'ordine Siemens :

Order no. :

N. di offerta :

Offer no. :

Annotazione :

Remarks :

N. di item :

Item no. :

N. di commessa :

Consignment no. :

Progetto :

Project :



Figura simile
Figure similar

Dati base del motore

Basic motor data

Tipo di motore Motor type	Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP64 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP64
Tipo di motore Motor type	High Dynamic
Coppia da fermo Static torque	1,27 Nm
Corrente da fermo Static current	2,4 A
Coppia max. Maximum torque	4,05 Nm
Corrente max. Maximum current	8,7 A
Numero di giri max. Maximum speed	7.300 giri/min
Momento di inerzia del motore Rotor moment of inertia	0,1390 kgcm ²
Peso Weight	1,6 kg

Dati nominali

Rated data

SINAMICS S210, 1AC 230 V

SINAMICS S210, 1AC 230V

Velocità nominale Rated speed	3.000 giri/min
Coppia nominale Rated torque	1,27 Nm
Corrente nominale Rated current	2,4 A
Potenza nominale Rated power	0,40 kW

Sistema encoder

Encoder system

Sistema encoder Encoder system	Encoder AM22DQC: encoder assoluto 22 bit + 12 bit Multiturn Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit multiturn
-----------------------------------	--

Collegamento del motore

Motor connection

Tipo di collegamento Connection type	OCC per S210 OCC for S210
Grandezza del connettore Connector size	M12

Dati meccanici

Mechanical data

Forma costruttiva secondo Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Grado di vibrazione Vibration severity grade	Livello A Grade A
Altezza d'asse Shaft height	30
Grandezza della flangia (AB) Flange size (AB)	60 mm
Bordo di centratura (N) Centering ring (N)	50 mm
Cerchio di fori (M) Hole circle (M)	70 mm
Foro di avvitamento (S) Screw-on hole (S)	5,5 mm
Lunghezza costruttiva (LB) Overall length (LB)	123 mm
Diametro dell'albero (D) Diameter of shaft (D)	11 mm
Lunghezza dell'albero (E) Length of shaft (E)	23 mm
Quota diagonale flangia (P) Length of flange diagonal (P)	81 mm
Estemità albero Shaft extension	Albero liscio Plain shaft
Colore della custodia Color of the housing	Standard (Antracite, simile a RAL 7016) Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)

