

Fiche technique SINUMERIK Pupitre opérateur OP 015 black

Data sheet for SINUMERIK Operator panel front OP 015 black




Image semblable / Figure similar

Données de commande

MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF14-0AA0

Numéro de commande client / Client order no.:

Numéro de commande / Order no.:

Numéro d'offre / Offer no.:

Remarque / Remarks:

N° Position / Item no.:

Numéro de soumission / Consignment no.:

Projet / Project:

Écran / Screen

Diagonale écran 15.6 in LCD couleur
Screen diagonal 15.6 in LCD color

Résolution de l'écran 1366 x 768 Pixel
Screen resolution 1366 x 768 Pixel

Caractéristiques assignées / Rated data

Tension d'entrée CC 24 V
Input voltage

Puissance absorbée / Power consumption

Maximale 42,0 W
Maximum

Typique 24,0 W
Standard

Caractéristiques techniques / Mechanical data

Poids net 7,0 kg (15,43 lb)
Net weight

Largeur 483,0 mm (19,02 in)
Width

Hauteur 310,0 mm (12,20 in)
Height

Profondeur 48,0 mm (1,89 in)
Depth

Profondeur d'encastrement 37,0 mm (1,46 in)
Installation depth

Espace libre + 10 mm
Clearance + 10 mm (0.39 in)

Surface de montage / Mounting surface

Largeur de découpe 450,0 mm (17,72 in)
Cutout width

Haute de découpe 290,0 mm (11,42 in)
Cutout height

Indice de protection / Degree of protection

Face avant IP65/IP66
Front side

Face arrière IP20 / UL open type
Rear side

Conditions ambiantes / Ambient conditions

Classe climatique selon EN 60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3

Condensation et formation de glace exclues. Température de l'air basse 0 °C.
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

Température ambiante / Ambient temperature

Implantation en face avant 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Operation on the front

Implantation en face arrière 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Operation at the rear

Entreposage -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage

Transport -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Transport

Humidité relative / Relative humidity

Service 5 ... 95 %
Operation

Entreposage 5 ... 95 %
Storage

Transport 5 ... 95 %
Transport

Homologations / Approvals

Justification de qualification CE / cULus
Certificate of suitability