



Podobné zobrazení
Figure similar

Údajový list pro přípojovací modul

Data sheet for terminal module

Obj. č. : 6SL3055-0AA00-3KA0
Article No. :

Č. zakázky zákazníka :
Client order no. :
Č. zakázky Siemens :
Order no. :
Č. nabídky :
Offer no. :
Poznámka :
Remarks :

Č. položky :
Item no. :
Č. komentáře :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Všeobecné technické údaje General technical specifications

Spotřeba (24 V =)
Power requirement (DC 24 V) 0,50 A

Proudová spotřeba jištění, max.
Power requirement for protection, max. 20 A

Napájecí napětí
Power supply voltage 24 V

Průřez připojovaného vodiče, na straně sítě
Conductor cross-section, on the line side 2,5 mm² (AWG 14)

Provedení vodiče PE
PE conductor version Šroub M4
M4 screw

Ztrátový výkon, max.
Power loss, max. 2,4 W

Reléové výstupy Relay outputs

Počet rozhraní DRIVE-CLiQ
Number of DRIVE-CLiQ interfaces 2

Vstupy pro snímače Sensor inputs

Počet vstupů pro snímače⁹⁾
Number of sensor inputs 4

Průřez připojení
Conductor cross-section 0,2 ... 6 mm² (AWG 24 ... 10)

Konstantní proud na jeden snímač
Constant current per sensor 2 mA

Napětí pro bezpečné odpojení při střídavém proudu, max.
Voltage for protective separation with AC, max. 480 V

Mechanické parametry Mechanical data

Rozměry Dimensions

Šířka
Width 30 mm (1,18 in)

Výška
Height 150 mm (5,91 in)

Hloubka
Depth 111 mm (4,37 in)

Čistá hmotnost
Net weight 0,41 kg (0,90 lb)

⁹⁾ 4 vstupy pro snímače teploty pro KTY84-130, Pt1000 nebo PTC (Pt1000 možno používat od verze firmwaru V4.7 HF17)
4 temperature sensor inputs for KTY84-130, PT1000 or PTC (Pt1000 can be used from firmware V4.7 HF17)