



Figura simile / Figure similar

Dati per l'ordinazione

MLFB-Ordering data

6SL3210-5DE21-1UA0

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di offerta / Offer no.:

Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:

N. di commessa / Consignment no.:

Progetto / Project:

Dati nominali / Rated data

Ingresso / Input

Numero di fasi Number of phases	3 AC
Tensione di rete Line voltage	380 ... 480 V -15 % +10 %
Frequenza di rete Line frequency	45 ... 66 Hz

Uscita / Output

Potenza nominale Rated power	3,70 kW
Corrente nominale (IN) Rated current (IN)	10,50 A
Corrente di uscita, max. Max. output current	21,00 A

Alimentazione di tensione elettronica / Electronic power supply

Alimentazione di tensione Power supply	24 V ±10 %
--	------------

Connessioni / Connections

Lato motore / Motor end

Sezione di collegamento Conductor cross-section	2,5 mm ²
---	---------------------

Dati meccanici / Mechanical data

Grado di protezione Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva Size	FSB
Peso netto Net weight	2,35 kg (5,18 lb)
Larghezza Width	100,0 mm (3,94 in)
Altezza Height	180,0 mm (7,09 in)
Profondità Depth	220,0 mm (8,66 in)

Condizioni ambientali / Ambient conditions

Raffreddamento Cooling	Raffreddamento forzato con ventilatore Forced-air cooling via fan
Altitudine di installazione Installation altitude	1000 m
Aria di raffreddamento necessaria Cooling air requirement	0,005 m ³ /s (0,177 ft ³ /s)

Temperatura ambiente / Ambient temperature

Esercizio Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Immagazzinaggio Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Trasporto Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Umidità relativa / Relative humidity

Esercizio max. Max. operation	90 %
---	------

Norme / Standards

Conformità alle norme Compliance with standards	CE CE
---	----------