SIEMENS

Hoja de medición y de datos resistencia de frenado

Data sheet for braking resistor

Figura similar
Figure similar

Referencia : **GXK:BWG600014TS-190**
Article No. :

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
N°. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

N°. de item :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Potencia asignada P_{DB} Rated power P_{DB}	0,24 kW

Datos técnicos generales
General technical specifications

Resistencia Resistance	14 Ω
Tensión circ. intermedio, máx. DC-link voltage, max.	840 V

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP65 IP65
Peso neto Net weight	1,3 kg (2,87 lb)
Dimensiones Dimensions	
Anchura Width	80 mm (3,15 in)
Altura Height	30 mm (1,18 in)
Profundidad Depth	216 mm (8,50 in)

Normas
Standards

Conformidad con normas Compliance with standards	CE / cURus / cCSAus CE / cURus / cCSAus

Conexiones
Connections

Conexión de potencia Power connection	
Tipo Version	cable cable
Sección de conector Conductor cross-section	1,5 mm² (AWG 16)
Longitud del cable Cable length	0,8 m (2,62 ft)

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Tipo de refrigeración Cooling method	convección natural natural convection

Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos de placa!
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

Generado / Generated Fri Apr 26 23:30:02 CET 2024