SIEMENS

Технический паспорт для SINUMERIK 808D PPU 161.3

Data sheet for SINUMERIK 808D PPU 161.3

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5370-2AT03-0AA0



Иллюстрация аналогичная / *Figure similar*

№ заказа клиента / *Client order no.*:
№ заказа Siemens / *Order no.*:
№ предложения / *Offer no.*:
Примечание / *Remarks*:

№ позиции / *Item no.*:
Ком. № / *Consignment no.*:
Проект / *Project*:

Номинальные параметры / *Rated data*

Входное напряжение *Input voltage*	пост. ток 24 В +20 % -15 %
Потребляемая мощность, макс. *Power consumption, max.*	50 W

Механические данные / *Mechanical data*

Монтажная позиция *Mounting position*	горизонтальное *Horizontal*
Пульт управления *Operator panel*	Вертикально *Vertical*
Масса нетто *Net weight*	3,00 кг (6,61 фунта)
Ширина *Width*	420,0 мм (16,54 дюйма)
Высота *Height*	200,0 мм (7,87 дюйма)
Глубина *Depth*	104,0 мм (4,09 дюйма)

Степень защиты / *Degree of protection*

Лицевая сторона *Front side*	IP65 При закрытой передней крышке *IP65 With the front flap closed*
Задняя сторона *Rear side*	IP20 / UL открытый тип

Монтажный вырез / *Panel cutout*

Ширина *Width*	406,0 мм (15,98 дюйма)
Высота *Height*	186,0 мм (7,32 дюйма)

Общие технические характеристики / *General tech. specifications*

Время резервирования сети *Mains buffering time*	3 ms, 20 мс с блоком питания SITOP smart *3 ms, 20 ms mit SITOP smart power supply*

Условия окружающей среды / *Ambient conditions*

Температура окружающей среды / *Ambient temperature*

Рабочий режим, лицевая сторона *Operation on the front*	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона *Operation at the rear*	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Подшипники *Storage*	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Транспортировка *Transport*	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Относительная влажность воздуха / *Relative humidity*

Рабочий режим *Operation*	5 ... 90 %
Подшипники *Storage*	5 ... 95 %
Транспортировка *Transport*	5 ... 95 %

Сертификации / *Approvals*

Сертификат соответствия *Certificate of suitability*	CE, EAC, KC *CE, EAC, KC*

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке. /
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.