

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF32-0AA1



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:
№ заказа Siemens / Order no.:
№ предложения / Offer no.:
Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:
Ком. № / Consignment no.:
Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data	
Входное напряжение <i>Input voltage</i>	пост. ток 5 В
Потребляемая мощность, макс. <i>Power consumption, max.</i>	2,5 Вт
Механические данные / Mechanical data	
Масса нетто <i>Net weight</i>	1,220 кг (2,69 фунта)
Ширина <i>Width</i>	483,0 мм (19,02 дюйма)
Высота <i>Height</i>	155,0 мм (6,10 дюйма)
Глубина <i>Depth</i>	54,0 мм (2,13 дюйма)
Степень защиты / Degree of protection	
Задняя сторона <i>Rear side</i>	IP00
Лицевая сторона <i>Front side</i>	IP65

Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3 <i>Climate class according to EN60721-3-3</i>	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. <i>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</i>
Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Рабочий режим, лицевая сторона <i>Operation on the front</i>	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Рабочий режим, задняя сторона <i>Operation at the rear</i>	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Транспортировка <i>Transport</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Подшипники <i>Storage</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Рабочий режим <i>Operation</i>	5 ... 90 %
Подшипники <i>Storage</i>	5 ... 95 %
Транспортировка <i>Transport</i>	5 ... 95 %
Сертификации / Approvals	
Сертификат соответствия <i>Certificate of suitability</i>	CE, cULus, EAC, KCC, RCM <i>CE, cULus, EAC, KCC, RCM</i>