

## Технический паспорт для SINUMERIK Панель управления станком Пульт 808D MCP вертикальный



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

### Данные для заказа MLFB-Ordering data

6FC5303-0AF35-3AA0

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

### Номинальные параметры / Rated data

**Входное напряжение**  
Input voltage пост. ток 5 В

**Потребляемая мощность, макс.**  
Power consumption, max. 5,0 Вт

### Механические данные / Mechanical data

**Масса нетто**  
Net weight 0,795 кг (1,75 фунта)

**Ширина**  
Width 265,0 мм (10,43 дюйма)

**Высота**  
Height 230,0 мм (9,06 дюйма)

**Глубина**  
Depth 58,0 мм (2,28 дюйма)

### Монтажная поверхность / Mounting surface

**Ширина проема**  
Cutout width 245,0 мм (9,65 дюйма)

**Высота выреза**  
Cutout height 211,0 мм (8,31 дюйма)

### Степень защиты / Degree of protection

**Задняя сторона**  
Rear side IP00

**Лицевая сторона**  
Front side IP65

### Условия окружающей среды / Ambient conditions

**Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3**  
Climate class according to EN60721-3-3

образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C.  
Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).

### Температура окружающей среды / Ambient temperature

**Рабочий режим, лицевая сторона**  
Operation on the front 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

**Рабочий режим, задняя сторона**  
Operation at the rear 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

**Транспортировка**  
Transport -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

**Подшипники**  
Storage -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

### Относительная влажность воздуха / Relative humidity

**Рабочий режим**  
Operation 5 ... 90 %

**Подшипники**  
Storage 5 ... 95 %

**Транспортировка**  
Transport 5 ... 95 %

### Сертификации / Approvals

**Сертификат соответствия**  
Certificate of suitability CE / EAC  
CE / EAC