



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6FC5311-0AA00-1AA0

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions																
<table><tr><td>Tensión de entrada Input voltage</td><td>DC 24 V</td></tr><tr><td>Consumo de potencia, máx. Power consumption, max.</td><td>19 W</td></tr><tr><td></td><td>Sin salidas digitales Without digital outputs</td></tr></table>	Tensión de entrada Input voltage	DC 24 V	Consumo de potencia, máx. Power consumption, max.	19 W		Sin salidas digitales Without digital outputs	<table><tr><td>Clase climática según EN 60721-3-3 Climate class according to EN60721-3-3</td><td>Excluidas condensación y formación de hielo. Baja temperatura del aire 0 °C. Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</td></tr></table>	Clase climática según EN 60721-3-3 Climate class according to EN60721-3-3	Excluidas condensación y formación de hielo. Baja temperatura del aire 0 °C. Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).								
Tensión de entrada Input voltage	DC 24 V																
Consumo de potencia, máx. Power consumption, max.	19 W																
	Sin salidas digitales Without digital outputs																
Clase climática según EN 60721-3-3 Climate class according to EN60721-3-3	Excluidas condensación y formación de hielo. Baja temperatura del aire 0 °C. Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).																
Entradas / salidas / Inputs / outputs	Temperatura ambiente / Ambient temperature																
<table><tr><td>Entradas digitales Digital inputs</td><td>72</td></tr><tr><td>Salidas digitales Digital outputs</td><td>48</td></tr><tr><td>Entradas analógicas Analog inputs</td><td>2</td></tr><tr><td>Salidas analógicas Analog outputs</td><td>2</td></tr></table>	Entradas digitales Digital inputs	72	Salidas digitales Digital outputs	48	Entradas analógicas Analog inputs	2	Salidas analógicas Analog outputs	2	<table><tr><td>Funcionamiento Operation</td><td>0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)</td></tr><tr><td>Transporte Transport</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr><tr><td>Almacenaje Storage</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr></table>	Funcionamiento Operation	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)	Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)		
Entradas digitales Digital inputs	72																
Salidas digitales Digital outputs	48																
Entradas analógicas Analog inputs	2																
Salidas analógicas Analog outputs	2																
Funcionamiento Operation	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)																
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																
Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																
Datos mecánicos / Mechanical data	Humedad relativa / Relative humidity																
<table><tr><td>Grado de protección Degree of protection</td><td>IP00</td></tr><tr><td>Peso neto Net weight</td><td>0,9 kg (1,98 lb)</td></tr><tr><td>Anchura Width</td><td>150 mm (5,91 in)</td></tr><tr><td>Altura Height</td><td>300 mm (11,81 in)</td></tr><tr><td>Profundidad Depth</td><td>35 mm (1,38 in)</td></tr></table>	Grado de protección Degree of protection	IP00	Peso neto Net weight	0,9 kg (1,98 lb)	Anchura Width	150 mm (5,91 in)	Altura Height	300 mm (11,81 in)	Profundidad Depth	35 mm (1,38 in)	<table><tr><td>Funcionamiento Operation</td><td>5 ... 95 %</td></tr><tr><td>Almacenaje Storage</td><td>5 ... 95 %</td></tr><tr><td>Transporte Transport</td><td>5 ... 95 %</td></tr></table>	Funcionamiento Operation	5 ... 95 %	Almacenaje Storage	5 ... 95 %	Transporte Transport	5 ... 95 %
Grado de protección Degree of protection	IP00																
Peso neto Net weight	0,9 kg (1,98 lb)																
Anchura Width	150 mm (5,91 in)																
Altura Height	300 mm (11,81 in)																
Profundidad Depth	35 mm (1,38 in)																
Funcionamiento Operation	5 ... 95 %																
Almacenaje Storage	5 ... 95 %																
Transporte Transport	5 ... 95 %																
Homologaciones / Approvals																	
Certificado de aptitud Certificate of suitability	CE, cULus CE, cULus																