

Технический паспорт для SINUMERIK Интерфейсный модуль

Data sheet for SINUMERIK Interface module

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FC5312-0FA01-1AA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Входное напряжение <i>Input voltage</i>	Через NCU 710.3B PN/NCU 720.3B PN/NCU 730.3B PN	Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3 <i>Climate class according to EN60721-3-3</i>	образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. <i>Condensation and icing excluded. Low air temperature 0 °C (32 °F).</i>
	Via NCU 710.3B PN/NCU 720.3B PN/NCU 730.3B PN		
Потребляемая мощность, макс. 2,00 Вт <i>Power consumption, max.</i>			
Механические данные / Mechanical data		Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Степень защиты <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL открытый тип	Рабочий режим <i>Operation</i>	0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Масса нетто <i>Net weight</i>	0,065 кг (0,14 фунта)	Транспортировка <i>Transport</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Ширина <i>Width</i>	22,5 мм (0,89 дюйма)	Подшипники <i>Storage</i>	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Высота <i>Height</i>	95,0 мм (3,74 дюйма)	Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Глубина <i>Depth</i>	130,0 мм (5,12 дюйма)	Рабочий режим <i>Operation</i>	5 ... 95 %
		Подшипники <i>Storage</i>	5 ... 95 %
		Транспортировка <i>Transport</i>	5 ... 95 %
Сертификации / Approvals			
Сертификат соответствия <i>Certificate of suitability</i>		CE, cULus <i>CE, cULUS</i>	