

MOTION CONNECT 700

MOTION CONNECT 700

Datos de pedido 6FX7008-1BC51-1AK0
MLFB-Ordering data



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order
Nº. de pedido Siemens / Order no.:
Número de oferta / Offer no.:
Nota / Remarks:
Nº. de ítem / Item no.:
Número de envío / Consignment no.:
Proyecto / Project:

Datos generales / General data:		Datos mecánicos / Mechanical Data:	
Componentes <i>Components</i>	Cable de potencia v. por metros	máximo/tendido fijo <i>maximum / permanently installed</i>	50,0 N/mm²
Cable / Diseño <i>Cable / installation</i>	4X10+4X0,5C	máximo/móvil <i>maximum / moving</i>	20,0 N/mm²
Diámetro exterior del cable <i>Cable outer diameter</i>	23,5 mm	Radio de curvatura/mín./tendido fijo <i>Bending radius / min. / permanently installed</i>	94,0 mm
Peso <i>Weight</i>	7,200 kg	Radio de curvatura/mín./móvil <i>Bending radius / min. / moving</i>	165,0 mm
Longitud <i>Length</i>	9,0 m	Solicitud/torsión <i>Stress / torsion</i>	30,0 °/m
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	ningún valor	Curvaturas/1,5 a 6 mm2 <i>Bends / 1.5 to 6 mm2</i>	10000000
Tamaño de conector <i>Connector size</i>	1,5	Curvaturas/10 a 5 mm2 <i>Bends / 10 to 50 mm2</i>	
Licencias/ Licences:		Velocidad de desplazamiento/1,5 a 6 mm2 <i>Traversing velocity / 1.5 to 6 mm2</i>	200,0 m/min
Homologación / VDE <i>Licence / VDE</i>	Sí	Velocidad de desplazamiento/10 a 50 mm2 <i>Traversing velocity / 10 to 50 mm2</i>	200,0 m/min
Homologación / UL/CSA <i>Licence / UL/CSA</i>	Sí	Aceleración <i>Acceleration</i>	30,0 m/s²
Datos eléctricos DIN VDE 0472 / Electrical Data DIN		Datos químicos / Chemical Data:	
Hilos de alimentación/VDE <i>Supply lines / VDE</i>	600,0 V	Material de aislamiento <i>Insulation material</i>	Libre de CFC/halógenos/siliconas IEC 60754-1/ DIN VDE 0472-815
Hilos de alimentación / UL/CSA <i>Supply lines / UL/CSA</i>	1000,0 V	Resistencia al aceite <i>Oil resistant</i>	EN 60811-2-1
Hilos de señal/VDE <i>Signal conductors / VDE</i>	24,0 V	No propagación de llama <i>Flame-retardant</i>	EN 60332-1-1 a 1-3
Hilos de señal / UL/CSA <i>Signal conductors / UL/CSA</i>	1000,0 V	Cubierta exterior/cable de potencia <i>Outer sheath / power cable</i>	PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, parte 10) color DESINA naranja RAL 2003
Tensión asignada Un/cable de señales <i>Rated voltage Un / signal line</i>	30,0 V	Cubierta exterior/cable de señales <i>Outer sheath / signal line</i>	PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, parte 10) Color DESINA verde RAL 6018
Cable de potencia/hilos de alimentación <i>Power cable / supply lines</i>	4 kV	Versiones especiales/ Special design:	
Cable de potencia/hilos de señal <i>Power cable / signal conductors</i>	2 kV		
Cable de señales <i>Signal line</i>	500 V		
Temperatura de empleo/ Operating Temperature:			
tendido fijo/mín. <i>permanently installed / min.</i>	-50,0 °C		
tendido fijo/máx. <i>permanently installed / max.</i>	80,0 °C		
móvil/mín. <i>moving / min.</i>	-20,0 °C		
móvil/máx. <i>moving / max.</i>	60,0 °C		