

MOTION CONNECT 800PLUS

Données de commande
MLFB-Ordering data

6FX8002-8QN08-1FA0



Image semblable / Figure similar

Numéro de commande client / *Client order*
Numéro de commande / *Order no.:*
Numéro d'offre / *Offer no.:*
Remarque / *Remarks:*

N° Position / *Item no.:*
Numéro de soumission / *Consignment no.:*
Projet / *Project:*

Caractéristiques électriques / Electrical data

Nombre de conducteurs x section en mm ² <i>No. of cores x cross-section mm²</i>	4x0,75 + 4x0,2 + 2x0,5C C
Tension d'essai des conducteurs d'alimentation valeur efficace <i>Test voltage, rms Power conductors</i>	1,5 kV
Tension d'essai des conducteurs de signaux valeur efficace <i>Test voltage, rms Signal conductors</i>	0,5 kV
Variante avec conducteurs de frein <i>Type with braking lead</i>	Oui Yes
Tension assignée U0/U selon EN 50395 <i>Rated voltage V0/V according to EN 50395</i>	600 V/1000 V

Données mécaniques / Mechanical data

Exécution côté moteur <i>Type of connection cable engine side</i>	Connecteur SPEED-CONNECT <i>Conector SPEED-CONNECT</i>
Taille du connecteur <i>Connector size</i>	0,5 / M17 0.5 / M17
Exécution du presse-étoupe <i>Type of bolting</i>	non applicable <i>not relevant</i>
Exécution côté variateur <i>Type of connection cable converter side</i>	Extrémités de conducteur avec embouts (connecteur de signaux OCC connectorisé) <i>Wire ends with ferrules (OCC signal connector pre-assembled)</i>
Diamètre extérieur Dmax <i>Maximum cable outer diameter</i>	10,5 mm
Longueur <i>Length</i>	50,0 m
Poids (sans connecteur) <i>Weight (without connector)</i>	8,00 kg

Application statique / Static deployment

Rayon de courbure minimum (installation fixe) <i>Smallest bending radius (fixed installation)</i>	30,6 mm
Charge de traction maximale admissible pour câble fixe <i>Tensile stress, max. Fixed installation</i>	50 N/mm ² (7252 lbf/in ²)
Charge de torsion <i>Torsional stress</i>	Absolu 30 °/m <i>Absolute 30°/m</i>

Application dynamique / Dynamic deployment

Rayon de courbure min. (avec chaîne porte-câbles) <i>Smallest bending radius(flexible installation in a cable carriers)</i>	38,0 mm
Accélération horizontale max. <i>Acceleration horizontal, max</i>	50 m/s ²
Vitesse de déplacement max. <i>Maximum traversing velocity</i>	300 m/min
Déplacement <i>Travel path</i>	50 m
Nombre de courbures,max. <i>Number of bends, max.</i>	10 000 000
Arrêt de traction pour câble mobile, max. <i>Tensile load for moving cable, max.</i>	20 N/mm ² (2901 lbf/in ²)



Image semblable / Figure similar

Données de commande
MLFB-Ordering data

6FX8002-8QN08-1FA0

Données techniques / Technical data

Température ambiante / Ambient temperature

Service avec câble fixe <i>Operation with permanently installed cable</i>	-20 ... 80 °C Modules connecteur latéral 0 ... 55°C, Moteur connecteur latéral -20 ... 80°C <i>Module-end power connector 0 ... 55°C, Motor-end power connector -20 ... 80°C</i>
Service avec câble mobile <i>Operation with moving cable</i>	-20 ... 60 °C Modules connecteur lateral 0 ... 55°C <i>Module-end power connector 0 ... 55°C</i>
Entreposage <i>Storage</i>	-20 ... 80 °C Modules connecteur latéral -20 ... 70°C, Moteur connecteur latéral -20 ... 80°C <i>Module-end power connector -20 ... 70°C, Motor-end power connector -20 ... 80°C</i>
Type de câble <i>Kind of connection cable</i>	Câble de base <i>Basis cable</i>
Matériau de la gaine de câble <i>Material of the cable sheath</i>	PUR code DESINA orange RAL 2003 <i>PUR DESINA color orange RAL 2003</i>
Type d'isolement <i>Type of insulation</i>	sans CFC/halogènes/silicone <i>CFC/halogen/silicone-free</i>
Norme de réaction au feu : ininflammable <i>Standard for behavior in fire: flame resistance</i>	EN 60332-1-1 à 1-3 <i>EN 60332-1-1 to 1-3</i>
Résistance aux huiles du câble <i>Oil resistance</i>	EN 60811-2-1 <i>EN 60811-2-1</i>
Certificat d'aptitude pour homologation aux Etats-Unis <i>Verification of suitability as authorisation for USA</i>	UL 758
Certificat d'aptitude pour homologation au Canada <i>Verification of suitability as authorisation for Canada</i>	CSA-C22.2-N.210.2-M90