

Технический паспорт датчика абсолютных значений

Data sheet for Absolute encoder

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6FX2001-5FN13



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Параметры электроподключения / Electrical data		Механические данные / Mechanical data	
Рабочее напряжение Up <i>Operating voltage Up</i>	пост. ток 10 ... 30 В	Исполнение вала <i>Shaft version</i>	полный период <i>Solid shaft</i>
Потребление тока, макс. <i>Max. power consumption</i>	130 ... 400 мА (< 4 W)	Диаметр вала <i>Shaft diameter</i>	6 мм
Интерфейс <i>Interface</i>	PROFINET IO ? RT / IRT <i>PROFINET IO with RT / IRT</i>	Длина вала <i>Shaft length</i>	10 мм
Тактовый вход <i>Clock input</i>	2 порта IRT <i>2 ports IRT</i>	Угловое ускорение, макс. <i>Angular acceleration, max.</i>	100000 рад/с ²
Вывод данных <i>Data output</i>	2 порта IRT <i>2 ports IRT</i>	Момент инерции ротора <i>Moment of inertia of rotor</i>	0,00000301 кгм ²
Стойкость при коротк. замык. <i>Short-circuit strength</i>	Да <i>Yes</i>	Вибрация (55...2000 Гц), макс. <i>Vibration (55...2000 Hz), max.</i>	100 м/с ²
Скорость передачи <i>Transmission rate</i>	100 Мбит/с	Момент сил трения (при 20°C) <i>Friction torque (at 20°C)</i>	<= 0,01 Нм
Светодиод для диагностики <i>LED for diagnostics</i>	Да (зеленый/красный/желтый) <i>Yes (green/red/yellow)</i>	Нач. пуск. момент (при 20°C) <i>Starting torque (at 20°C)</i>	<= 0,01 Нм
Тип подключения <i>Connection type</i>	2 х штекер M12, 4-полюсный дл? портов PROFINET / EtherNet/IP, 1 х штекер M12, 4-полюсный дл? рабочего напр?жени?радиальна? 2 х connector M12, 4-pin for PROFINET / EtherNet/IP Ports, 1 х connector M12, 4-pin for operating voltageRadial	Масса нетто <i>Net weight</i>	0,4 кг
Разрешение <i>Resolution</i>	13 bit (8192 шагов) <i>13 bit (8192 increments)</i>	Частота вращения, макс. / <i>Speed max.</i>	
Телеграмма <i>Telegram</i>	Согла?но профилю преобразовател? PNO V4.1 кла??1, кла?? 2, кла?? 3, кла?? 4, ?тандартные телеграммы 81/82/83/84, телеграмма Siemens 860 According to PNO cncoder profile V4.1 Class1, Class 2, Class 3, Class 4, standard telegrams 81/82/83/84, Siemens telegram 860	При точности ± 1 бит <i>With ± 1 bit accuracy</i>	5800 об/мин
		Макс. допуст. частота вращения (мех.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	12000 об/мин
		Допустимая нагрузка на вал / <i>Load capacity</i>	
		n <= 6000 об/мин	
		- Осевая <i>- Axial</i>	40 N
		- Радиальный на конце вала <i>- Radial at shaft end</i>	110 N
		n > 6000 об/мин	
		- Осевая <i>- Axial</i>	10 N
		- Радиальный на конце вала <i>- Radial at shaft end</i>	20 N
		Ударная нагрузка, макс. / <i>Shock, max.</i>	
		2 ms	2000 м/с ²
		6 ms	1000 м/с ²
		Степень защиты / <i>Degree of protection</i>	
		Без входа вала <i>Without shaft input</i>	IP67
		Со входом вала <i>With shaft input</i>	IP64



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

Параметры электроподключения / Electrical data	Температура окружающей среды / Ambient temperature
Возможность параметрирования / Parameterizability	В рабочем режиме / During operation -40 ... 85 °C
Preset Preset Да Yes	Стандарты/нормы / Standards
Направление счета Counting direction Да Yes	Соответствие стандартам / Compliance with standards CE, cULus
Разрешение на оборот Resolution per revolution Произвольно 1 ... 8192 Any 1 ... 8192	Электромагнитная совместимость, класс фильтра / EMC class filter Испытаны по DIN EN 50081 и EN 50082 Tested to DIN EN 50081 and EN 50082
Общее разрешение Total resolution Произвольно 1 ... 8192 Any 1 ... 8192	
Сигнал скорости Speed signal Да Yes	
Концевой выключатель Limit switch нет No	
Тактовая синхронизация Clock synchronism Да Yes	
Поперечная трансляция Slave-to-slave communication нет No	
Точность Accuracy ± 79 " при 8192 шагах (± 1/2 LSB) ± 79 " with 8192 increments (± 1/2 LSB)	