

Технический паспорт датчика абсолютных значений

Data sheet for Absolute encoder



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Параметры электроподключения / <i>Electrical data</i>	
Рабочее напряжение Up <i>Operating voltage Up</i>	пост. ток 24 В - 15 % + 20 %
Потребление тока, макс. <i>Max. power consumption</i>	37 мА
Интерфейс <i>Interface</i>	DRIVE-CLiQ <i>DRIVE-CLiQ</i>
Вывод данных <i>Data output</i>	DRIVE-CLiQ <i>DRIVE-CLiQ</i>
Стойкость при коротк. замык. <i>Short-circuit strength</i>	Да <i>Yes</i>
Скорость передачи <i>Transmission rate</i>	100 Мбит/с
Длина пров. к след.электр.оборуд., макс. <i>Cable length up to the subsequent electronics, max.</i>	100 м
Тип подключения <i>Connection type</i>	Фланцева? розетка, радиальна? <i>Flange socket, Radial</i>
Разрешение <i>Resolution</i>	24 bit
Иинкрементный ряд <i>Incremental track</i>	2048 S/R, 1 Vpp (только внутри датчика) <i>2048 S/R, 1 Vpp (encoder-internal only)</i>
Точность <i>Accuracy</i>	± 20 "
Вид кода / <i>Code type</i>	
Сканирование <i>Sampling</i>	гр?й
Передача <i>Transmission</i>	DRIVE-CLiQ <i>DRIVE-CLiQ</i>
Температура окружающей среды / <i>Ambient temperature</i>	
В рабочем режиме <i>During operation</i>	-30 ... 100 °C
Стандарты/нормы / <i>Standards</i>	
Соответствие стандартам <i>Compliance with standards</i>	CE, cULus
Электромагнитная совместимость, класс фильтра <i>EMC class filter</i>	И?пытаны по DIN EN 50081 и EN 50082 <i>Tested to DIN EN 50081 and EN 50082</i>

Механические данные / <i>Mechanical data</i>	
Исполнение вала <i>Shaft version</i>	полый вал <i>Hollow shaft</i>
Диаметр вала <i>Shaft diameter</i>	10 мм
Длина вала <i>Shaft length</i>	24 мм
Угловое ускорение, макс. <i>Angular acceleration, max.</i>	100000 рад/s²
Вибрация (55...2000 Гц), макс. <i>Vibration (55...2000 Hz), max.</i>	150 м/с²
Момент сил трения (при 20°C) <i>Friction torque (at 20°C)</i>	<= 0,01 Нм
Нач. пуск. момент (при 20°C) <i>Starting torque (at 20°C)</i>	<= 0,01 Нм
Масса нетто <i>Net weight</i>	0,3 кг
Макс. допуст. частота вращения / <i>Max. admissible speed</i>	
Электрический <i>Electrical</i>	14000 об/мин
Механический <i>Mechanical</i>	15000 об/мин
Допустимая нагрузка на вал / <i>Load capacity</i>	
n <= 6000 об/мин	
- Осевая <i>- Axial</i>	40 N
- Радиальный на конце вала <i>- Radial at shaft end</i>	60 N
n > 6000 об/мин	
- Осевая <i>- Axial</i>	10 N
- Радиальный на конце вала <i>- Radial at shaft end</i>	20 N
Ударная нагрузка, макс. / <i>Shock, max.</i>	
6 ms	1000 м/с²
Степень защиты / <i>Degree of protection</i>	
Без входа вала <i>Without shaft input</i>	IP67
Со входом вала <i>With shaft input</i>	IP64