

Datenblatt für MICROMASTER 430

Data sheet for MICROMASTER 430

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6SE6430-2UD33-7EA0



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data		Allgemeine tech. Daten / General tech. specifications	
Eingang / Input		Leistungsfaktor λ Power factor λ	
Phasenzahl Number of phases	3 AC	0,95	
Netzspannung Line voltage	380 ... 480 V ± 10 %	Wirkungsgrad η Efficiency η	
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz	0,96	
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	72,00 A	Umgebungsbedingungen / Ambient conditions	
Ausgang / Output		Kühlung Cooling	Lüfter Fan
Phasenzahl Number of phases	3 AC	Umgebungstemperatur / Ambient temperature	
Bemessungsspannung Rated voltage	480 V	Betrieb (LO) Operation (LO)	-10 ... 40 °C
Bemessungsleistung (LO) Rated power (LO)	37,00 kW / 50,00 hp	Transport Transport	-40 ... 70 °C
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	75,00 A	Lagerung Storage	-40 ... 70 °C
Pulsfrequenz Pulse frequency	4000 Hz		
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz		
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist eine Begrenzung auf 550 Hz in Produktion As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production			

Überlastfähigkeit / Overload capability

Low Overload (LO)

140 % Ausgangsstrom für 3 s, anschließend 110 % Ausgangsstrom für 57 s mit folgendem 100 % Ausgangsstrom für 240 s in einer Zykluszeit von 300 s
140 % output current for 3 s, followed by 110 % output current for 57 s followed by 100 % output current for 240 s in a 300 s cycle time



Abbildung ähnlich / Figure similar

Mechanische Daten / <i>Mechanical data</i>		Anschlüsse / <i>Connections</i>	
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL open type	Motorseitig / <i>Motor end</i>	
Baugröße <i>Frame size</i>	FSE	Anschlussquerschnitt <i>Conductor cross-section</i>	35,00 mm²
Nettogewicht <i>Net weight</i>	22,00 kg		
Breite <i>Width</i>	275,0 mm		
Höhe <i>Height</i>	650,0 mm		
Tiefe <i>Depth</i>	245,0 mm		
Ein- / Ausgänge / <i>Inputs / outputs</i>			
Digitaleingänge-Standard / <i>Standard digital inputs</i>			
Anzahl <i>Number</i>	6		
Relaisausgänge / <i>Relay output</i>			
Anzahl <i>Number</i>	3		
Analogeingänge / <i>Analog inputs</i>			
Anzahl <i>Number</i>	2		
Analogausgänge / <i>Analog outputs</i>			
Anzahl <i>Number</i>	2		
PTC/ KTY-Schnittstelle / <i>PTC/ KTY interface</i>			
Anzahl <i>Number</i>	1		