

MLFB-Bestelldaten
MLFB-Ordering data

6SE6430-2UD42-5GA0



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data	Allgemeine tech. Daten / General tech. specifications
------------------------------	---

Eingang / Input	
Phasenzahl Number of phases	3 AC
Netzspannung Line voltage	380 ... 480 V ±10 %
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	442,00 A

Leistungsfaktor λ Power factor λ	0,95
Wirkungsgrad η Efficiency η	0,97

Umgebungsbedingungen / Ambient conditions	
---	--

Kühlung Cooling	Lüfter Fan
--------------------	---------------

Umgebungstemperatur / Ambient temperature	
Betrieb (LO) Operation (LO)	0 ... 40 °C

Ausgang / Output	
Phasenzahl Number of phases	3 AC
Bemessungsspannung Rated voltage	480 V
Bemessungsleistung (LO) Rated power (LO)	250,00 kW / 350,00 hp
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	477,00 A
Pulsfrequenz Pulse frequency	2000 Hz
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung Output frequency for V/f control	0 ... 267 Hz

Transport Transport	-40 ... 70 °C
Lagerung Storage	-40 ... 70 °C

Überlastfähigkeit / Overload capability

Low Overload (LO)

150 % Ausgangsstrom für 1 s, anschließend 110 % Ausgangsstrom für 59 s mit folgendem 100 % Ausgangsstrom für 240 s in einer Zykluszeit von 300 s
150 % output current for 1 s, followed by 110 % output current for 59 s followed by 100 % output current for 240 s in a 300 s cycle time



Abbildung ähnlich / Figure similar

Mechanische Daten / <i>Mechanical data</i>		Anschlüsse / <i>Connections</i>	
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL open type	Motorseitig / <i>Motor end</i>	
Baugröße <i>Frame size</i>	FSGX	Anschlussquerschnitt <i>Conductor cross-section</i>	240,00 mm²
Nettogewicht <i>Net weight</i>	174,00 kg		
Breite <i>Width</i>	326,0 mm		
Höhe <i>Height</i>	1533,0 mm		
Tiefe <i>Depth</i>	545,0 mm		
Ein- / Ausgänge / <i>Inputs / outputs</i>			
Digitaleingänge-Standard / <i>Standard digital inputs</i>			
Anzahl <i>Number</i>	6		
Relaisausgänge / <i>Relay output</i>			
Anzahl <i>Number</i>	3		
Analogeingänge / <i>Analog inputs</i>			
Anzahl <i>Number</i>	2		
Analogausgänge / <i>Analog outputs</i>			
Anzahl <i>Number</i>	2		
PTC/ KTY-Schnittstelle / <i>PTC/ KTY interface</i>			
Anzahl <i>Number</i>	1		