



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data	Allgemeine tech. Daten / General tech. specifications
Eingang / Input	Leistungsfaktor λ Power factor λ 0,95
Phasenzahl Number of phases3 AC	Wirkungsgrad η Efficiency η 0,96
Netzspannung Line voltage380 ... 480 V ± 10 %	Umgebungsbedingungen / Ambient conditions
Netzfrequenz Line frequency47 ... 63 Hz	Kühlung CoolingLüfter Fan
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)3,70 A	Umgebungstemperatur / Ambient temperature
Ausgang / Output	Betrieb (HO) Operation (HO)-10 ... 50 °C
Phasenzahl Number of phases3 AC	Transport Transport-40 ... 70 °C
Bemessungsspannung Rated voltage480 V	Lagerung Storage-40 ... 70 °C
Bemessungsleistung (HO) Rated power (HO)0,75 kW / 1,00 hp	
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)2,20 A	
Pulsfrequenz Pulse frequency4000 Hz	
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung Output frequency for V/f control0 ... 650 Hz	

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist eine Begrenzung auf 550 Hz in Produktion

As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production

Überlastfähigkeit / Overload capability

High Overload (HO)

150 % Ausgangsstrom für 60 s, anschließend 100 % Ausgangsstrom für 240 s in einer Zykluszeit von 300 s
150 % output current for 60 s, followed by 100 % output current for 240 s in a 300 s cycle time

Datenblatt für MICROMASTER 440

Data sheet for MICROMASTER 440

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6SE6440-2UD17-5AA1



Abbildung ähnlich / Figure similar

Mechanische Daten / Mechanical data

Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL open type
Baugröße <i>Frame size</i>	FSA
Nettogewicht <i>Net weight</i>	1,30 kg
Breite <i>Width</i>	73,0 mm
Höhe <i>Height</i>	173,0 mm
Tiefe <i>Depth</i>	149,0 mm

Anschlüsse / Connections

Motorseitig / Motor end

Anschlussquerschnitt <i>Conductor cross-section</i>	2,50 mm²
---	----------

Ein- / Ausgänge / Inputs / outputs

Digitaleingänge-Standard / Standard digital inputs

Anzahl <i>Number</i>	6
--------------------------------	---

Relaisausgänge / Relay output

Anzahl <i>Number</i>	3
--------------------------------	---

Analogeingänge / Analog inputs

Anzahl <i>Number</i>	2
--------------------------------	---

Analogausgänge / Analog outputs

Anzahl <i>Number</i>	2
--------------------------------	---

PTC/ KTY-Schnittstelle / PTC/ KTY interface

Anzahl <i>Number</i>	1
--------------------------------	---