

Hoja de medición y de datos Bobina de red

Data sheet for Line reactor

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3000-0CE33-3AA0




Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

N°. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

N°. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Conexiones / Connections												
Entrada / Input <table><tr><td>Número de fases Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión de red Line voltage</td><td>380 ... 480 V</td></tr></table>	Número de fases Number of phases	3 AC	Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V	Lado de la red / Line side <table><tr><td>Tipo Version</td><td>Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10</td></tr></table>	Tipo Version	Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10						
Número de fases Number of phases	3 AC												
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V												
Tipo Version	Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10												
Salida / Output <table><tr><td>Intensidad asignada Rated current</td><td>331,0 A</td></tr></table>	Intensidad asignada Rated current	331,0 A	Lado de carga / Load side <table><tr><td>Tipo Version</td><td>Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10</td></tr></table>	Tipo Version	Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10								
Intensidad asignada Rated current	331,0 A												
Tipo Version	Conexión plana para terminal de cable M10 Flange connection for cable lug M10												
Datos mecánicos / Mechanical data													
Dimensiones / Dimensions <table><tr><td>Anchura Width</td><td>270,0 mm (10,6 in)</td></tr><tr><td>Altura Height</td><td>248,0 mm (9,8 in)</td></tr><tr><td>Profundidad Depth</td><td>200,0 mm (7,9 in)</td></tr><tr><td>Grado de protección Degree of protection</td><td>IP00</td></tr><tr><td>Peso neto Net weight</td><td>27,8 kg (61,3 lb)</td></tr></table>	Anchura Width	270,0 mm (10,6 in)	Altura Height	248,0 mm (9,8 in)	Profundidad Depth	200,0 mm (7,9 in)	Grado de protección Degree of protection	IP00	Peso neto Net weight	27,8 kg (61,3 lb)	Conexión PE / PE connection <table><tr><td>Tipo Version</td><td>Tornillo M8 M8 Screw</td></tr></table>	Tipo Version	Tornillo M8 M8 Screw
Anchura Width	270,0 mm (10,6 in)												
Altura Height	248,0 mm (9,8 in)												
Profundidad Depth	200,0 mm (7,9 in)												
Grado de protección Degree of protection	IP00												
Peso neto Net weight	27,8 kg (61,3 lb)												
Tipo Version	Tornillo M8 M8 Screw												
	Normas / Standards												
	<table><tr><td>Conformidad con normas Compliance with standards</td><td>cURus</td></tr></table>	Conformidad con normas Compliance with standards	cURus										
Conformidad con normas Compliance with standards	cURus												