



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Технический паспорт терминального модуля
Data sheet for terminal module

Номер артикула : 6SL3055-0AA00-3KA0
Article No. :

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Общие технические характеристики General technical specifications	
Потребляемый ток (24 В=) Power requirement (DC 24 V)	0,50 A
Расход тока устройств защиты, макс. Power requirement for protection, max.	20 A
Питающее напряжение Power supply voltage	24 В
Сечение соединения на стороне сети Conductor cross-section, on the line side	2,5 мм² (AWG 14)
Исполнение защитного провода PE conductor version	Винт M4 M4 screw
Мощность потер, макс. Power loss, max.	2,4 Вт

Релейные выходы Relay outputs	
Число интерфейсов DRIVE-CLiQ Number of DRIVE-CLiQ interfaces	2

Входы для датчиков Sensor inputs	
Число входов для датчиков ⁹⁾ Number of sensor inputs	4
Сечение соединения Conductor cross-section	0,2 ... 6 мм² (AWG 24 ... 10)
Стабильный ток на каждый датчик Constant current per sensor	2 мА
Напряжение безопасного разъединения при переменном токе, макс. Voltage for protective separation with AC, max.	480 В

Механические данные Mechanical data	
Масса нетто Net weight	0,41 кг (0,90 фунта)
Размеры Dimensions	
Ширина Width	30 мм (1,18 дюйма)
Высота Height	150 мм (5,91 дюйма)
Глубина Depth	111 мм (4,37 дюйма)

⁹⁾ 4 входа датчика температуры для KTY84-130, Pt1000 или PTC (Pt1000 можно использовать с версии микропрограммного обеспечения V4.7 HF17)
4 temperature sensor inputs for KTY84-130, PT1000 or PTC (Pt1000 can be used from firmware V4.7 HF17)