

Hoja de datos para S120 Active Interface Module Booksize

Data sheet for S120 Active Interface Module Booksize

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE25-5AB0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data	Datos técnicos generales / General tech. specifications																		
Entrada / Input <table><tr><td>Número de fases Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión de red Line voltage</td><td>380 ... 480 V</td></tr><tr><td>Resistencia interna Internal resistor</td><td>1440 Ω +10% -10%</td></tr></table>	Número de fases Number of phases	3 AC	Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V	Resistencia interna Internal resistor	1440 Ω +10% -10%	<table><tr><td>Nivel de presión sonora Sound pressure level</td><td>66 dB</td></tr><tr><td>Pérdidas Power loss</td><td>0,38 kW</td></tr></table>	Nivel de presión sonora Sound pressure level	66 dB	Pérdidas Power loss	0,38 kW								
Número de fases Number of phases	3 AC																		
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V																		
Resistencia interna Internal resistor	1440 Ω +10% -10%																		
Nivel de presión sonora Sound pressure level	66 dB																		
Pérdidas Power loss	0,38 kW																		
Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions																		
<table><tr><td>Intensidad asignada Rated current</td><td>88 A</td></tr><tr><td>Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)</td><td>0,60 A</td></tr><tr><td>Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)</td><td>1,6 A</td></tr><tr><td>Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)</td><td>0,75 A</td></tr></table>	Intensidad asignada Rated current	88 A	Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)	0,60 A	Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)	1,6 A	Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)	0,75 A	<table><tr><td>Tipo de refrigeración Type of cooling</td><td>Refrigeración interna por aire Internal air cooling</td></tr><tr><td>Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput</td><td>0,08 m³/s (2,93 ft³/s)</td></tr></table>	Tipo de refrigeración Type of cooling	Refrigeración interna por aire Internal air cooling	Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput	0,08 m³/s (2,93 ft³/s)						
Intensidad asignada Rated current	88 A																		
Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)	0,60 A																		
Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)	1,6 A																		
Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)	0,75 A																		
Tipo de refrigeración Type of cooling	Refrigeración interna por aire Internal air cooling																		
Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput	0,08 m³/s (2,93 ft³/s)																		
Datos mecánicos / Mechanical data	Normas / Standards																		
Dimensiones / Dimensions <table><tr><td>Anchura Width</td><td>200 mm (7,87 in)</td></tr><tr><td>Altura Height</td><td>380 mm (14,96 in)</td></tr><tr><td>Profundidad Depth</td><td>270 mm (10,63 in)</td></tr><tr><td>Grado de protección Degree of protection</td><td>IP20 / UL open type IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Peso neto Net weight</td><td>23,20 kg (51,15 lb)</td></tr><tr><td>Forma constructiva Type of construction</td><td>Booksize Booksize</td></tr></table>	Anchura Width	200 mm (7,87 in)	Altura Height	380 mm (14,96 in)	Profundidad Depth	270 mm (10,63 in)	Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type	Peso neto Net weight	23,20 kg (51,15 lb)	Forma constructiva Type of construction	Booksize Booksize	Conexiones / Connections Lado de la red / Line side <table><tr><td>Tipo Version</td><td>borne de tornillo screw-type terminal</td></tr><tr><td>Sección de conector Conductor cross-section</td><td>50 mm² (1 AWG)</td></tr><tr><td>Conductor PE PE conductor</td><td>Tornillo M6 M6 screw</td></tr></table>	Tipo Version	borne de tornillo screw-type terminal	Sección de conector Conductor cross-section	50 mm² (1 AWG)	Conductor PE PE conductor	Tornillo M6 M6 screw
Anchura Width	200 mm (7,87 in)																		
Altura Height	380 mm (14,96 in)																		
Profundidad Depth	270 mm (10,63 in)																		
Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type																		
Peso neto Net weight	23,20 kg (51,15 lb)																		
Forma constructiva Type of construction	Booksize Booksize																		
Tipo Version	borne de tornillo screw-type terminal																		
Sección de conector Conductor cross-section	50 mm² (1 AWG)																		
Conductor PE PE conductor	Tornillo M6 M6 screw																		