



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE21-6AB0

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data	Datos técnicos generales / General tech. specifications
Entrada / Input	Nivel de presión sonora Sound pressure level57 dB
Número de fases Number of phases3 AC	Pérdidas Power loss0,27 kW
Tensión de red Line voltage380 ... 480 V	
Resistencia interna Internal resistor1440 Ω +10% -10%	Condiciones ambientales / Ambient conditions
	Tipo de refrigeración Type of coolingRefrigeración interna por aire Internal air cooling
Datos asignados / Rated data	Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput0,03 m³/s (1,06 ft³/s)
Intensidad asignada Rated current26 A	
Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)0,25 A	Normas / Standards
Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)1,6 A	El cumplimiento de las normas Compliance with standardscURus cURus
Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)0,75 A	
Datos mecánicos / Mechanical data	Conexiones / Connections
Dimensiones / Dimensions	Lado de la red / Line side
Anchura Width100 mm (3,94 in)	Tipo Versionconector macho connector
Altura Height380 mm (14,96 in)	Sección de conector Conductor cross-section16 mm² (6 AWG)
Profundidad Depth270 mm (10,63 in)	Conductor PE PE conductorTornillo M5 M5 screw
Grado de protección Degree of protectionIP20 / UL open type IP20 / UL open type	
Peso neto Net weight11,60 kg (25,57 lb)	
Forma constructiva Type of constructionBooksize Booksize	