

Hoja de datos para S120 Active Interface Module Booksize

Data sheet for S120 Active Interface Module Booksize

Datos de pedido 6SL3100-0BE23-6AB0
MLFB-Ordering data



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:
Nº. de pedido Siemens / Order no.:
Número de oferta / Offer no.:
Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:
Número de envío / Consignment no.:
Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data	Datos técnicos generales / General tech. specifications																		
Entrada / Input <table><tr><td>Número de fases / Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión de red / Line voltage</td><td>380 ... 480 V</td></tr><tr><td>Resistencia interna / Internal resistor</td><td>1440 Ω +10% -10%</td></tr></table>	Número de fases / Number of phases	3 AC	Tensión de red / Line voltage	380 ... 480 V	Resistencia interna / Internal resistor	1440 Ω +10% -10%	<table><tr><td>Nivel de presión sonora / Sound pressure level</td><td>60 dB</td></tr><tr><td>Pérdidas / Power loss</td><td>0,34 kW</td></tr></table>	Nivel de presión sonora / Sound pressure level	60 dB	Pérdidas / Power loss	0,34 kW								
Número de fases / Number of phases	3 AC																		
Tensión de red / Line voltage	380 ... 480 V																		
Resistencia interna / Internal resistor	1440 Ω +10% -10%																		
Nivel de presión sonora / Sound pressure level	60 dB																		
Pérdidas / Power loss	0,34 kW																		
Datos asignados / Rated data <table><tr><td>Intensidad asignada / Rated current</td><td>58 A</td></tr><tr><td>Consumo (24 V DC) / Power requirement (DC 24 V)</td><td>0,49 A</td></tr><tr><td>Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) / Switching current (as NC circuit at 250 V AC)</td><td>1,6 A</td></tr><tr><td>Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) / Switching current (as NC circuit at 60 V DC)</td><td>0,75 A</td></tr></table>	Intensidad asignada / Rated current	58 A	Consumo (24 V DC) / Power requirement (DC 24 V)	0,49 A	Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) / Switching current (as NC circuit at 250 V AC)	1,6 A	Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) / Switching current (as NC circuit at 60 V DC)	0,75 A	Condiciones ambientales / Ambient conditions <table><tr><td>Tipo de refrigeración / Type of cooling</td><td>Refrigeración interna por aire / Internal air cooling</td></tr><tr><td>Caudal de aire de refrigeración / Cooling air throughput</td><td>0,04 m³/s (1,41 ft³/s)</td></tr></table> Normas / Standards <table><tr><td>El cumplimiento de las normas / Compliance with standards</td><td>cURus / cURus</td></tr></table>	Tipo de refrigeración / Type of cooling	Refrigeración interna por aire / Internal air cooling	Caudal de aire de refrigeración / Cooling air throughput	0,04 m³/s (1,41 ft³/s)	El cumplimiento de las normas / Compliance with standards	cURus / cURus				
Intensidad asignada / Rated current	58 A																		
Consumo (24 V DC) / Power requirement (DC 24 V)	0,49 A																		
Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) / Switching current (as NC circuit at 250 V AC)	1,6 A																		
Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) / Switching current (as NC circuit at 60 V DC)	0,75 A																		
Tipo de refrigeración / Type of cooling	Refrigeración interna por aire / Internal air cooling																		
Caudal de aire de refrigeración / Cooling air throughput	0,04 m³/s (1,41 ft³/s)																		
El cumplimiento de las normas / Compliance with standards	cURus / cURus																		
Datos mecánicos / Mechanical data	Conexiones / Connections																		
Dimensiones / Dimensions <table><tr><td>Anchura / Width</td><td>150 mm (5,91 in)</td></tr><tr><td>Altura / Height</td><td>380 mm (14,96 in)</td></tr><tr><td>Profundidad / Depth</td><td>270 mm (10,63 in)</td></tr><tr><td>Grado de protección / Degree of protection</td><td>IP20 / UL open type / IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Peso neto / Net weight</td><td>19,00 kg (41,89 lb)</td></tr><tr><td>Forma constructiva / Type of construction</td><td>Booksize / Booksize</td></tr></table>	Anchura / Width	150 mm (5,91 in)	Altura / Height	380 mm (14,96 in)	Profundidad / Depth	270 mm (10,63 in)	Grado de protección / Degree of protection	IP20 / UL open type / IP20 / UL open type	Peso neto / Net weight	19,00 kg (41,89 lb)	Forma constructiva / Type of construction	Booksize / Booksize	Lado de la red / Line side <table><tr><td>Tipo / Version</td><td>borne de tornillo / screw-type terminal</td></tr><tr><td>Sección de conector / Conductor cross-section</td><td>50 mm² (1 AWG)</td></tr><tr><td>Conductor PE / PE conductor</td><td>Tornillo M6 / M6 screw</td></tr></table>	Tipo / Version	borne de tornillo / screw-type terminal	Sección de conector / Conductor cross-section	50 mm² (1 AWG)	Conductor PE / PE conductor	Tornillo M6 / M6 screw
Anchura / Width	150 mm (5,91 in)																		
Altura / Height	380 mm (14,96 in)																		
Profundidad / Depth	270 mm (10,63 in)																		
Grado de protección / Degree of protection	IP20 / UL open type / IP20 / UL open type																		
Peso neto / Net weight	19,00 kg (41,89 lb)																		
Forma constructiva / Type of construction	Booksize / Booksize																		
Tipo / Version	borne de tornillo / screw-type terminal																		
Sección de conector / Conductor cross-section	50 mm² (1 AWG)																		
Conductor PE / PE conductor	Tornillo M6 / M6 screw																		