

Hoja de datos para S120 Active Interface Module Booksize

Data sheet for S120 Active Interface Module Booksize

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE28-0AB0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos eléctricos / <i>Electrical data</i>		Datos técnicos generales / <i>General tech. specifications</i>	
Entrada / <i>Input</i>		Nivel de presión sonora <i>Sound pressure level</i>	
Número de fases <i>Number of phases</i>	3 AC	68 dB	
Tensión de red <i>Line voltage</i>	380 ... 480 V	Pérdidas <i>Power loss</i>	
Resistencia interna <i>Internal resistor</i>	1440 Ω +10% -10%	0,49 kW	
Datos asignados / <i>Rated data</i>		Condiciones ambientales / <i>Ambient conditions</i>	
Intensidad asignada <i>Rated current</i>		Tipo de refrigeración <i>Type of cooling</i>	
128 A		Refrigeración interna por aire <i>Internal air cooling</i>	
Consumo (24 V DC) <i>Power requirement (DC 24 V)</i>		Caudal de aire de refrigeración <i>Cooling air throughput</i>	
1,20 A		0,17 m³/s (5,90 ft³/s)	
Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) <i>Switching current (as NC circuit at 250 V AC)</i>			
1,6 A			
Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) <i>Switching current (as NC circuit at 60 V DC)</i>			
0,75 A			
Datos mecánicos / <i>Mechanical data</i>		Normas / <i>Standards</i>	
		El cumplimiento de las normas <i>Compliance with standards</i>	
		cURus <i>cURus</i>	
Dimensiones / <i>Dimensions</i>		Conexiones / <i>Connections</i>	
Anchura <i>Width</i>		Lado de la red / <i>Line side</i>	
300 mm (11,81 in)		Tipo <i>Version</i>	
Altura <i>Height</i>		Varilla roscada M8 <i>M8 bolt</i>	
380 mm (14,96 in)		Sección de conector <i>Conductor cross-section</i>	
Profundidad <i>Depth</i>		2,5 mm² ... 120 mm² (14 ... -3 AWG) (Alternativamente: 2 x 50 mm²)	
270 mm (10,63 in)		Conductor PE <i>PE conductor</i>	
Grado de protección <i>Degree of protection</i>		Tornillo M8 <i>M8 Screw</i>	
IP20 / UL open type <i>IP20 / UL open type</i>			
Peso neto <i>Net weight</i>			
31,90 kg (70,33 lb)			
Forma constructiva <i>Type of construction</i>			
Booksize <i>Booksize</i>			