

Технический паспорт S120, активного интерфейсного модуля книжного формата

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE23-6AB0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:
№ заказа Siemens / Order no.:
№ предложения / Offer no.:
Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:
Ком. № / Consignment no.:
Проект / Project:

Параметры электроподключения / Electrical data	Общие технические характеристики / General tech. specifications
Вход / Input	Уровень звукового давления Sound pressure level60 дБ
Число фаз Number of phases3 Переменный ток	Мощность потерь Power loss0,34 кВт
Сетевое напряжение Line voltage380 ... 480 В	
Внутреннее сопротивление Internal resistor1440 Ω +10% -10%	
Номинальные параметры / Rated data	Условия окружающей среды / Ambient conditions
Номинальный ток Rated current58 А	Тип охлаждения Type of coolingВнутреннее воздушное охлаждение Internal air cooling
Потребляемый ток (24 В=) Power requirement (DC 24 V)0,49 А	Расход охлаждающего воздуха Cooling air throughput0,04 м³/с (1,41 фут³/с)
Пусковой ток (как НЗ при 250 В~) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)1,6 А	
Пусковой ток (как НЗ при 60 В=) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)0,75 А	
Механические данные / Mechanical data	Стандарты/нормы / Standards
Размеры / Dimensions	Соответствие стандартам Compliance with standardscURus cURus
Ширина Width150 мм (5,91 дюйма)	
Высота Height380 мм (14,96 дюйма)	
Глубина Depth270 мм (10,63 дюйма)	
Степень защиты Degree of protectionIP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type	
Масса нетто Net weight19,00 кг (41,89 фунта)	
Тип конструкции Type of constructionКнижный формат Booksize	
	Соединения / Connections
	Со стороны сети / Line side
	Исполнение Versionвинтовая клемма screw-type terminal
	Сечение соединения Conductor cross-section50 мм² (1 AWG)
	Защитный провод РЕ PE conductorВинт М6 M6 screw