

Технический паспорт S120, активного интерфейсного модуля книжного формата

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE28-0AB0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:
№ заказа Siemens / Order no.:
№ предложения / Offer no.:
Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:
Ком. № / Consignment no.:
Проект / Project:

Параметры электроподключения / Electrical data		Общие технические характеристики / General tech. specifications	
Вход / Input		Уровень звукового давления Sound pressure level	68 дБ
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Мощность потерь Power loss	0,49 кВт
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В	Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Внутреннее сопротивление Internal resistor	1440 Ω +10% -10%	Тип охлаждения Type of cooling	Внутреннее воздушное охлаждение Internal air cooling
Номинальные параметры / Rated data		Расход охлаждающего воздуха Cooling air throughput	0,17 м³/с (5,90 фут³/с)
Номинальный ток Rated current	128 А	Стандарты/нормы / Standards	
Потребляемый ток (24 В=) Power requirement (DC 24 V)	1,20 А	Соответствие стандартам Compliance with standards	cURus cURus
Пусковой ток (как НЗ при 250 В~) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)	1,6 А	Соединения / Connections	
Пусковой ток (как НЗ при 60 В=) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)	0,75 А	Со стороны сети / Line side	
Механические данные / Mechanical data		Исполнение Version	Резьбовая шпилька М8 M8 bolt
Размеры / Dimensions		Сечение соединения Conductor cross-section	2,5 мм² ... 120 мм² (14 ... -3 AWG) (Альтернативный размер 2 x 50 мм²)
Ширина Width	300 мм (11,81 дюйма)	Защитный провод РЕ PE conductor	Винт М8 M8 Screw
Высота Height	380 мм (14,96 дюйма)		
Глубина Depth	270 мм (10,63 дюйма)		
Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type		
Масса нетто Net weight	31,90 кг (70,33 фунта)		
Тип конструкции Type of construction	Книжный формат Booksize		