



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE21-6AB0

Número de pedido del cliente / Client order no.:
Nº. de pedido Siemens / Order no.:
Número de oferta / Offer no.:
Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:
Número de envío / Consignment no.:
Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data	Datos técnicos generales / General tech. specifications														
Entrada / Input <table><tr><td>Número de fases Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión de red Line voltage</td><td>380 ... 480 V</td></tr><tr><td>Resistencia interna Internal resistor</td><td>1440 Ω +10% -10%</td></tr></table>	Número de fases Number of phases	3 AC	Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V	Resistencia interna Internal resistor	1440 Ω +10% -10%	<table><tr><td>Nivel de presión sonora Sound pressure level</td><td>57 dB</td></tr><tr><td>Pérdidas Power loss</td><td>0,27 kW</td></tr></table>	Nivel de presión sonora Sound pressure level	57 dB	Pérdidas Power loss	0,27 kW				
Número de fases Number of phases	3 AC														
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V														
Resistencia interna Internal resistor	1440 Ω +10% -10%														
Nivel de presión sonora Sound pressure level	57 dB														
Pérdidas Power loss	0,27 kW														
Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions														
<table><tr><td>Intensidad asignada Rated current</td><td>26 A</td></tr><tr><td>Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)</td><td>0,25 A</td></tr><tr><td>Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)</td><td>1,6 A</td></tr><tr><td>Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)</td><td>0,75 A</td></tr></table>	Intensidad asignada Rated current	26 A	Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)	0,25 A	Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)	1,6 A	Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)	0,75 A	<table><tr><td>Tipo de refrigeración Type of cooling</td><td>Refrigeración interna por aire Internal air cooling</td></tr><tr><td>Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput</td><td>0,03 m³/s (1,06 ft³/s)</td></tr></table>	Tipo de refrigeración Type of cooling	Refrigeración interna por aire Internal air cooling	Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput	0,03 m³/s (1,06 ft³/s)		
Intensidad asignada Rated current	26 A														
Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)	0,25 A														
Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)	1,6 A														
Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)	0,75 A														
Tipo de refrigeración Type of cooling	Refrigeración interna por aire Internal air cooling														
Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput	0,03 m³/s (1,06 ft³/s)														
Datos mecánicos / Mechanical data	Normas / Standards														
Dimensiones / Dimensions <table><tr><td>Anchura Width</td><td>100 mm (3,94 in)</td></tr><tr><td>Altura Height</td><td>380 mm (14,96 in)</td></tr><tr><td>Profundidad Depth</td><td>270 mm (10,63 in)</td></tr><tr><td>Grado de protección Degree of protection</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Peso neto Net weight</td><td>11,60 kg (25,57 lb)</td></tr><tr><td>Forma constructiva Type of construction</td><td>Booksize Booksize</td></tr></table>	Anchura Width	100 mm (3,94 in)	Altura Height	380 mm (14,96 in)	Profundidad Depth	270 mm (10,63 in)	Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type	Peso neto Net weight	11,60 kg (25,57 lb)	Forma constructiva Type of construction	Booksize Booksize	<table><tr><td>El cumplimiento de las normas Compliance with standards</td><td>cURus cURus</td></tr></table>	El cumplimiento de las normas Compliance with standards	cURus cURus
Anchura Width	100 mm (3,94 in)														
Altura Height	380 mm (14,96 in)														
Profundidad Depth	270 mm (10,63 in)														
Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type														
Peso neto Net weight	11,60 kg (25,57 lb)														
Forma constructiva Type of construction	Booksize Booksize														
El cumplimiento de las normas Compliance with standards	cURus cURus														
Conexiones / Connections															
Lado de la red / Line side <table><tr><td>Tipo Version</td><td>conector macho connector</td></tr><tr><td>Sección de conector Conductor cross-section</td><td>16 mm² (6 AWG)</td></tr><tr><td>Conductor PE PE conductor</td><td>Tornillo M5 M5 screw</td></tr></table>		Tipo Version	conector macho connector	Sección de conector Conductor cross-section	16 mm² (6 AWG)	Conductor PE PE conductor	Tornillo M5 M5 screw								
Tipo Version	conector macho connector														
Sección de conector Conductor cross-section	16 mm² (6 AWG)														
Conductor PE PE conductor	Tornillo M5 M5 screw														