

Hoja de datos para S120 Active Interface Module Booksize

Data sheet for S120 Active Interface Module Booksize

Datos de pedido

MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE23-6AB0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data	Datos técnicos generales / General tech. specifications
Entrada / Input	Nivel de presión sonora Sound pressure level60 dB
Número de fases Number of phases3 AC	Pérdidas Power loss0,34 kW
Tensión de red Line voltage380 ... 480 V	
Resistencia interna Internal resistor1440 Ω +10% -10%	
	Condiciones ambientales / Ambient conditions
	Tipo de refrigeración Type of coolingRefrigeración interna por aire Internal air cooling
	Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput0,04 m³/s (1,41 ft³/s)
Datos asignados / Rated data	Normas / Standards
Intensidad asignada Rated current58 A	El cumplimiento de las normas Compliance with standardscURus cURus
Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)0,49 A	
Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)1,6 A	
Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)0,75 A	
Datos mecánicos / Mechanical data	Conexiones / Connections
Dimensiones / Dimensions	Lado de la red / Line side
Anchura Width150 mm (5,91 in)	Tipo Versionborne de tornillo screw-type terminal
Altura Height380 mm (14,96 in)	Sección de conector Conductor cross-section50 mm² (1 AWG)
Profundidad Depth270 mm (10,63 in)	Conductor PE PE conductorTornillo M6 M6 screw
Grado de protección Degree of protectionIP20 / UL open type IP20 / UL open type	
Peso neto Net weight19,00 kg (41,89 lb)	
Forma constructiva Type of constructionBooksize Booksize	