

SIEMENS

Hoja de datos para S120 Active Interface Module Booksize

Data sheet for S120 Active Interface Module Booksize

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3100-0BE31-2AB0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos eléctricos / Electrical data	Datos técnicos generales / General tech. specifications
Entrada / Input	Nivel de presión sonora Sound pressure level68 dB
Número de fases Number of phases3 AC	Pérdidas Power loss0,58 kW
Tensión de red Line voltage380 ... 480 V	
Resistencia interna Internal resistor1440 Ω +10% -10%	
Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions
Intensidad asignada Rated current192 A	Tipo de refrigeración Type of coolingRefrigeración interna por aire Internal air cooling
Consumo (24 V DC) Power requirement (DC 24 V)1,20 A	Caudal de aire de refrigeración Cooling air throughput0,17 m³/s (5,90 ft³/s)
Intensidad de maniobra (como NC con 250 V AC) Switching current (as NC circuit at 250 V AC)1,6 A	
Intensidad de maniobra (como NC con 60 V DC) Switching current (as NC circuit at 60 V DC)0,75 A	
Datos mecánicos / Mechanical data	Normas / Standards
Dimensiones / Dimensions	El cumplimiento de las normas Compliance with standardscURus cURus
Anchura Width300 mm (11,81 in)	
Altura Height380 mm (14,96 in)	
Profundidad Depth270 mm (10,63 in)	
Grado de protección Degree of protectionIP20 / UL open type IP20 / UL open type	
Peso neto Net weight36,60 kg (80,69 lb)	
Forma constructiva Type of constructionBooksize Booksize	
	Conexiones / Connections
	Lado de la red / Line side
	Tipo VersionVarilla roscada M8 M8 bolt
	Sección de conector Conductor cross-section2,5 mm² ... 120 mm² (14 ... -3 AWG) (Alternativamente: 2 x 50 mm²)
	Conductor PE PE conductorTornillo M8 M8 Screw