



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Номер артикула : 6SL3100-1DE22-0AA1
Article No. :

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Параметры электроподключения
Electrical data

Промежуточный контур
DC link

Напряжение¹⁾
Voltage 510 ... 720 В

Выход
Output

Напряжение
Voltage 24,0 ... 28,8 В

Номинальные параметры
Rated data

Вход
Input

Номинальная сила тока
(3 AC 400 В), макс.
Rated current (3 AC 400 V), max. 2 А

Номинальная сила тока (DC 600 В)
Rated current (600 V DC) 1,1 А

Выход
Output

Номинальный ток
Rated current 20 А

Допустимая нагрузка по току
Current carrying capacity

Шины DC 24 В
24 V busbars 20 А

Шины промежуточного контура
DC link busbars 100 А

Механические данные
Mechanical data

Тип конструкции
Type of construction

Книжный формат
Booksize

Масса нетто
Net weight

4,8 кг (10,58 фунта)

Размеры
Dimensions

Ширина
Width

50 мм (1,97 дюйма)

Высота
Height

380 мм (14,96 дюйма)

Глубина²⁾
Depth

270 мм (10,63 дюйма)

Общие технические характеристики
General technical specifications

Подавление радиопомех
RI suppression

Категория C2 по EN 61800-3
Category C2 in accordance with EN 61800-3

Условия окружающей среды
Ambient conditions

Тип охлаждения
Type of cooling

Внутреннее воздушное охлаждение
Internal air cooling

Соединения
Connections

Со стороны сети
Line side

Исполнение
Design

винтовая клемма
screw-type terminal

Сечение соединения
Conductor cross-section

0,2 ... 4,0 мм² (AWG 24 ... AWG 12)

Защитный провод PE
PE conductor

Исполнение
Design

Винт M5
M5 screw

Стандарты/нормы
Standards

Соответствие стандартам
Compliance with standards

cULus

¹⁾Эксплуатация в диапазоне DC 300 ... 430 В кратковременно допустима < 1 мин
Operation in 300 ... 430 V DC range permitted briefly for < 1 min

²⁾Глубина, с дистанционным элементом (входит в объем поставки)
Depth, with spacer (included in scope of supply)