

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3120-1TE23-0AD0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data		Condiciones ambientales / Ambient conditions	
Tensión del circuito intermedio <i>DC link voltage</i>	DC 510 ... 720 V	Altura de instalación (sin derating) <i>Installation altitude (without derating)</i>	1000 m (3281 ft)
Fuente de alimentación de electrónica de control <i>Electronics power supply</i>	DC 24 V -15 % / +20 %	Refrigeración ⁸⁾ <i>Cooling</i>	Refrigeración interna por aire <i>Internal air cooling</i>
Consumo, máx. <i>Current demand, max.</i>	0,80 A	Demanda de aire de refrigeración <i>Cooling air requirement</i>	0,016 m³/s
Intensidad en circuito intermedio I _d ¹⁾ <i>DC-link current I_d</i>	36,0 A	Temperatura ambiente / Ambient temperature	
Corriente de salida / Output current		Durante el funcionamiento <i>During operation</i>	
Intensidad asignada I _N <i>Rated value I_N</i>	30,0 A	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)	
Intensidad con carga básica I _H <i>Base load current I_H</i>	25,5 A	Conexiones / Connections	
En servicio S6 (40%) I _{S6} <i>For S6 duty (40%) I_{S6}</i>	40,0 A		
I _{max} <i>I_{max}</i>	90,0 A	Lado del motor / Motor end	
Potencia de tipo / Type rating ²⁾		Tipo <i>Version</i>	conector (X1)
En base a I _N <i>Based on I_N</i>	16,0 kW	Sección de conector <i>Conductor cross-section</i>	2 ... 6 mm² (16 ... 10 AWG)
En base a I _H <i>Based on I_H</i>	13,7 kW	Conexión PE <i>PE connection</i>	Tornillo M5 <i>M5 screw</i>
Frecuencia asignada de pulsación <i>Rated pulse frequency</i>	4,00 kHz	Longitud de cable a motor, máx. / Max. motor cable length	
Intensidad máxima admisible / Current carrying capacity		Apantallado <i>Shielded</i>	100 m (328 ft)
Barras del circuito intermedio <i>DC link busbars</i>	200 A	No apantallado <i>Unshielded</i>	150 m (492 ft)
Barras de 24 V DC ⁴⁾ <i>24 V busbars</i>	20 A	Normas / Standards	
Capacidad del circuito intermedio <i>DC link capacitance</i>	705 µF	Conformidad con normas <i>Compliance with standards</i>	CE, cULus <i>CE, cULus</i>
Frecuencia de salida con servorregulación ⁵⁾	650 Hz	Safety Integrated <i>Safety Integrated</i>	SIL 2 según IEC 61508, PL d según EN ISO 13849-1, categoría 3 según EN ISO 13849-1 <i>SIL 2 acc. to IEC 61508, PL d acc. to EN ISO 13849-1, Category 3 acc. to EN ISO 13849-1</i>
Frec. de salida con regulación por U/f ⁶⁾ <i>Output frequency for V/f control</i>	600 Hz		
Frec. de salida con regul. vectorial ⁷⁾ <i>Output frequency for vector control</i>	300 Hz		



Figura similar / Figure similar

Datos mecánicos / Mechanical data	Datos técnicos generales / General tech. specifications
Lado de la red / Line side	Nivel de presión acústica LpA (1m) Sound pressure level (1m)60,0 dB
Anchura Width100,00 mm (3,94 in)	Configuración para torneado y fresado 9) Power loss, typ./max.0,26 kW / 0,31 kW
Altura Height380,00 mm (14,96 in)	
Profundidad Depth270,00 mm (10,63 in)	
Grado de protección Degree of protectionIP20 / UL open type IP20 / UL open type	
Forma constructiva Type of constructionBooksize Booksize	
Peso neto Net weight7,9 kg (17,42 lb)	

1) Intensidad asignada del circuito intermedio para el dimensionamiento de una conexión DC externa.
Rated dc link current for dimensioning an external DC connection

2) Potencia asignada de un típico motor asíncrono normalizado con 3 AC 400 V
Rated output of a typical standard asynchronous motor at 400 V 3 AC

4) En caso de adosar varios Line Modules y Motor Modules que sobrepasen la intensidad máxima admisible de 20 A, se necesitará una conexión de 24 V DC adicional que se instala con ayuda de un adaptador de bornes de 24 V (sección de conexión, máx. 6 mm2, protección para máx. 20 A).
If, when connecting several Line Modules and Motor Modules in series, the current carrying capacity exceeds 20 A, another 24 V DC connection is required using a 24 V terminal adapter (max. connectable cross-section 6 mm2, max. protection 20 A).

5) Con intensidad de salida asignada (máx. frecuencia de salida 1300 Hz con ciclo de regulador de intensidad de 62,5 µs, frecuencia de pulsación 8 kHz, 60 % intensidad de salida admisible). Tener en cuenta la dependencia entre la frecuencia de salida máxima y la frecuencia de pulsación y el derating de intensidad. Actualmente, la frecuencia de salida está limitada a 550 Hz. Los valores indicados son aplicables con licencia para Alta frecuencia de salida.
With rated output current (max. output frequency 1300 Hz at a current controller cycle of 62.5 µs, pulse frequency 8 kHz, 60 % permissible output current). Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

6) Tener en cuenta la dependencia entre la frecuencia de salida máxima y la frecuencia de pulsación y el derating de intensidad.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

7) Tener en cuenta la dependencia entre la frecuencia de salida máxima y la frecuencia de pulsación y el derating de intensidad. Actualmente, la frecuencia de salida está limitada a 550 Hz. Los valores indicados son aplicables con licencia para Alta frecuencia de salida.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating.

8) Etapas de potencia con refrigeración por aire forzada con ventiladores integrados
Power units with intensified air cooling thanks to integrated fan

9) Pérdidas del Motor Module con potencia asignada, incluidas pérdidas de la alimentación de la electrónica de control con 24 V DC.
Power loss of the Motor Module with rated power including losses of the 24 V DC electronics power supply