

Datenblatt für SINAMICS Power Module PM240-2
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2

Artikel-Nr. : 6SL3210-1PB21-8UL0
Article No. :



Abbildung ähnlich
Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. : Client order no. :	Item-Nr. : Item no. :
Siemens-Auftrags-Nr. : Order no. :	Komm.-Nr. : Consignment no. :
Angebots-Nr. : Offer no. :	Projekt : Project :
Bemerkung : Remarks :	

Bemessungsdaten
Rated data

Eingang		Überlastfähigkeit	
Input		Overload capability	
Phasenzahl Number of phases	1 / 3 AC	Low Overload (LO) Low Overload (LO)	
Netzspannung Line voltage	200 ... 240 V ±10 %	1,1 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 110 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1,5 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s	
Netzfrequenz Line frequency	47 ... 63 Hz	High Overload (HO) High Overload (HO)	
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	43,00 A / 24,80 A	1,5 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 2 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 200 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s	
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	37,50 A / 21,70 A		
Ausgang		Allgemeine tech. Daten	
Output		General tech. specifications	
Phasenzahl Number of phases	3 AC	Leistungsfaktor λ Power factor λ	0,85
Bemessungsspannung Rated voltage	230V IEC 240V NEC 1)	Verschiebungswinkel cos φ Offset factor cos φ	0,95
Bemessungsleistung (LO) Rated power (LO)	4,00 kW 5,00 hp	Wirkungsgrad η Efficiency η	0,96
Bemessungsleistung (HO) Rated power (HO)	3,00 kW 4,00 hp	Schalldruckpegel LpA (1m) Sound pressure level (1m)	65 dB
Bemessungsstrom (LO) Rated current (LO)	17,50 A	Verlustleistung Power loss	0,18 kW
Bemessungsstrom (HO) Rated current (HO)	13,60 A	Filterklasse (integriert) Filter class (integrated)	-
Ausgangsstrom, max. Max. output current	27,20 A		
Pulsfrequenz Pulse frequency	4 kHz		
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung Output frequency for vector control	0 ... 200 Hz		
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung Output frequency for V/f control	0 ... 550 Hz		

Datenblatt für SINAMICS Power Module PM240-2
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2

Artikel-Nr. : 6SL3210-1PB21-8UL0
Article No. :

Umgebungsbedingungen Ambient conditions	
Kühlung Cooling	Interne Luftkühlung Internal air cooling
Kühlluftbedarf Cooling air requirement	0,018 m³/s (0,653 ft³/s)
Aufstellhöhe Installation altitude	1.000 m (3.280,84 ft)
Umgebungstemperatur Ambient temperature	
Betrieb LO Operation LO	-5 ... 40 °C (23 ... 104 °F)
Betrieb HO Operation HO	-5 ... 50 °C (23 ... 122 °F)
Transport Transport	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagerung Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchte Relative humidity	
Betrieb, max. Max. operation	95 % RH, Betauung nicht zulässig 95 % RH, condensation not permitted


Anschlüsse Connections	
Netzseitig Line side	
Ausführung Version	Steckbare Schraubklemmen Plug-in screw terminals
Anschlussquerschnitt Conductor cross-section	6,00 ... 16,00 mm² (AWG 10 ... AWG 6)
Motorseitig Motor end	
Ausführung Version	Steckbare Schraubklemmen Plug-in screw terminals
Anschlussquerschnitt Conductor cross-section	6,00 ... 16,00 mm² (AWG 10 ... AWG 6)
Motorleitungslänge, max. Max. motor cable length	
Geschirmt Shielded	50 m (164,04 ft)
Ungeschirmt Unshielded	100 m (328,08 ft)

Mechanische Daten Mechanical data	
Schutzart Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Baugröße Frame size	FSC
Nettogewicht Net weight	5,00 kg (11,02 lb)
Maße Dimensions	
Breite Width	140 mm (5,51 in)
Höhe Height	355 mm (13,98 in)
Tiefe Depth	165 mm (6,50 in)
Normen Standards	
Normen-Konformität Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47 UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
CE-Kennzeichen CE marking	Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC

Datenblatt für SINAMICS Power Module PM240-2
Data sheet for SINAMICS Power module PM240-2

Artikel-Nr. : 6SL3210-1PB21-8UL0
Article No. :

Table with 2 columns: Property, Value. Rows include: Umrichterverluste nach IEC61800-9-2* (Converter losses to IEC61800-9-2*), Wirkungsgradklasse (Efficiency class) IE2, Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%) (Comparison with the reference converter (90% / 100%)) 40,30 %.



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*berechnete Werte
*calculated values

1) Der Ausgangsstrom und die Leistungsangaben sind für den Spannungsbereich von 220 V bis 240 V gültig
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 220V-240V