

SIEMENS

Hoja de medición y de datos SINAMICS V90

Data sheet for SINAMICS V90

Datos de pedido

6SL3210-5FE12-0UA0

MLFB-Ordering data



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions																						
Entrada / Input <table><tr><td>Número de fases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión de red</td><td>380 ... 480 V +10 % -15 %</td></tr><tr><td>Frecuencia de red</td><td>45 ... 66 Hz</td></tr></table> Salida / Output <table><tr><td>Potencia asignada</td><td>2,50 kW</td></tr><tr><td>Intensidad asignada (IN)</td><td>7,80 A</td></tr><tr><td>Intensidad de salida, máx.</td><td>23,40 A</td></tr></table>	Número de fases	3 AC	Tensión de red	380 ... 480 V +10 % -15 %	Frecuencia de red	45 ... 66 Hz	Potencia asignada	2,50 kW	Intensidad asignada (IN)	7,80 A	Intensidad de salida, máx.	23,40 A	<table><tr><td>Refrigeración</td><td>Ventilador</td></tr><tr><td>Altura de instalación</td><td>1000 m</td></tr></table> Temperatura ambiente / Ambient temperature <table><tr><td>Funcionamiento</td><td>0 ... 45 °C</td></tr><tr><td>Almacenaje</td><td>-40 ... 70 °C</td></tr></table> Humedad relativa / Relative humidity <table><tr><td>Funcionamiento máx.</td><td>90 %</td></tr></table>	Refrigeración	Ventilador	Altura de instalación	1000 m	Funcionamiento	0 ... 45 °C	Almacenaje	-40 ... 70 °C	Funcionamiento máx.	90 %
Número de fases	3 AC																						
Tensión de red	380 ... 480 V +10 % -15 %																						
Frecuencia de red	45 ... 66 Hz																						
Potencia asignada	2,50 kW																						
Intensidad asignada (IN)	7,80 A																						
Intensidad de salida, máx.	23,40 A																						
Refrigeración	Ventilador																						
Altura de instalación	1000 m																						
Funcionamiento	0 ... 45 °C																						
Almacenaje	-40 ... 70 °C																						
Funcionamiento máx.	90 %																						
Entradas / salidas / Inputs / outputs	Normas / Standards																						
Entradas digitales estándar / Standard digital inputs <table><tr><td>Número</td><td>10</td></tr></table> Salidas digitales / Digital outputs <table><tr><td>Número</td><td>6</td></tr></table> Entradas analógicas / Analog inputs <table><tr><td>Número</td><td>2</td></tr></table> Salidas analógicas / Analog outputs <table><tr><td>Número</td><td>2</td></tr></table>	Número	10	Número	6	Número	2	Número	2	<table><tr><td>Conformidad con normas</td><td>CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)</td></tr></table>	Conformidad con normas	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)												
Número	10																						
Número	6																						
Número	2																						
Número	2																						
Conformidad con normas	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)																						
Datos mecánicos / Mechanical data	Comunicación / Communication																						
<table><tr><td>Grado de protección</td><td>IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Tamaño</td><td>FSB</td></tr><tr><td>Peso neto</td><td>2,45 kg</td></tr><tr><td>Anchura</td><td>100,0 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>180,0 mm</td></tr><tr><td>Profundidad</td><td>220,0 mm</td></tr></table>	Grado de protección	IP20 / UL open type	Tamaño	FSB	Peso neto	2,45 kg	Anchura	100,0 mm	Altura	180,0 mm	Profundidad	220,0 mm	<table><tr><td>Comunicación</td><td>USS, Modbus RTU</td></tr></table>	Comunicación	USS, Modbus RTU								
Grado de protección	IP20 / UL open type																						
Tamaño	FSB																						
Peso neto	2,45 kg																						
Anchura	100,0 mm																						
Altura	180,0 mm																						
Profundidad	220,0 mm																						
Comunicación	USS, Modbus RTU																						