



Image semblable / Figure similar

Données de commande
MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE12-0UA0

Numéro de commande client / Client order no.:

Numéro de commande / Order no.:

Numéro d'offre / Offer no.:

Remarque / Remarks:

N° Position / Item no.:

Numéro de soumission / Consignment no.:

Projet / Project:

Caractéristiques assignées / <i>Rated data</i>		Conditions ambiantes / <i>Ambient conditions</i>	
Entrée / <i>Input</i>		Refroidissement <i>Cooling</i>	Ventilateur <i>Fan</i>
Nombre de phases <i>Number of phases</i>	3 CA	Altitude d'implantation <i>Installation altitude</i>	1000 m
Tension réseau <i>Line voltage</i>	380 ... 480 V +10 % -15 %	Température ambiante / <i>Ambient temperature</i>	
Fréquence réseau <i>Line frequency</i>	45 ... 66 Hz	Service <i>Operation</i>	0 ... 45 °C
Sortie / <i>Output</i>		Entreposage <i>Storage</i>	-40 ... 70 °C
Puissance assignée <i>Rated power</i>	2,50 kW	Humidité relative / <i>Relative humidity</i>	
Courant assigné (IN) <i>Rated current (IN)</i>	7,80 A	Service max. <i>Max. operation</i>	90 %
Courant de sortie max. <i>Max. output current</i>	23,40 A		
Entrées / Sorties / <i>Inputs / outputs</i>			
Entrées TOR standard / <i>Standard digital inputs</i>			
Nombre <i>Number</i>	10		
Sorties TOR / <i>Digital outputs</i>			
Nombre <i>Number</i>	6		
Entrées analogiques / <i>Analog inputs</i>			
Nombre <i>Number</i>	2		
Sorties analogiques / <i>Analog outputs</i>			
Nombre <i>Number</i>	2		
Caractéristiques techniques / <i>Mechanical data</i>			
Indice de protection <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL open type <i>IP20 / UL open type</i>		
Taille <i>Frame size</i>	FSB		
Poids net <i>Net weight</i>	2,45 kg		
Largeur <i>Width</i>	100,0 mm		
Hauteur <i>Height</i>	180,0 mm		
Profondeur <i>Depth</i>	220,0 mm		

Normes / <i>Standards</i>	
Conformité aux normes <i>Compliance with standards</i>	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) <i>CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)</i>
Communication / <i>Communication</i>	
Communication <i>Communication</i>	USS, Modbus RTU <i>USS, Modbus RTU</i>